


PHILIPS

Magneos taklampa
20 W kvadratisk


Taklampor

2700 K

Vit



8719514328792



Behagligt LED-ljus som är skonsamt för ögonen

Philips LED Slim Downlight ger en naturlig ljuseffekt som passar bra som allmänbelysning. Den slimmade designen passar perfekt vid låg takhöjd och det behagliga ljuset är skonsamt för ögonen och skapar en elegant atmosfär i ditt hem.

Enkel att uppleva

- Perfekt för rum med lågt i tak - en subtil armatur som knappt märks.
- Enkel installation

Förstklassig kvalitet

- EyeComfort – ljus som är behagligt för ögonen

Material och ytbehandling

- Metallmaterial av hög kvalitet

Hållbarhet

- Lång livstid, upp till 25 000 timmar

Funktioner

Lämplig för låga innertak Slimmad design


Enkel installation

Enklare installation. Fäst eller häng säkert på väggen eller i taket, sätt i kontakten, och armaturen klar att tändas.

Eyecomfort

Dålig belysning är ansträngande för ögonen. Många av oss tillbringar mycket tid inomhus, så det är viktigare än någonsin med bra belysning hemma. Våra produkter uppfyller stränga testkriterier, till exempel effekter av flimmer, stroboskop, bländning, färgåtergivning och dimring, för att garantera att de följer våra EyeComfort-krav. LED-ljuskällor från Philips ger inte bara ett behagligt ljus för stunden, de fortsätter att göra det under hela livslängden med en konstant ljuskvalitet, ljusflöde och färg under mer än ett decennium. Byt till ljus som är behagligt för ögonen. Dina ögon kommer att tacka dig.

Metallmaterial av hög kvalitet



Hållbart och snyggt metallmaterial för kraftig ytbehandling.

Lång livstid, upp till 25 000 timmar

Philips LED-teknik förlänger din produkts livslängd upp till 25 000 timmar.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

Design och finish

- Färg: White
- Material: Metall, Plast

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 12 500

Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Nej
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 110 °
- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningsindex: 80

Övrigt

- Särskilt utformad för: Sovrum, Vardagsrum, Matrum, Kök, Hemmakontor, Garage
- Stil: Contemporary
- Typ: Taklampor
- EyeComfort: Ja

Övriga egenskaper

- Ström: 185 mA
- Effektivitet: 100 lm/W

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,73 kg
- Höjd: 2,8 cm
- Längd: 28,5 cm
- Bredd: 28,5 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 25 000 h
- Totalt ljusflöde för armatur: 2000
- Ljusfärg: 2700
- Nätström: AC 220–240
- Dimbar armatur: Nej
- LED: Ja
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 20
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass II

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514328792
- Nettovikt: 0,73 kg
- Bruttovikt: 0,86 kg
- Höjd: 29,5 cm
- Längd: 3,3 cm
- Bredd: 29 cm



Publiceringsdatum:
2025-02-14
Version: 0.463

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com