

PHILIPS

Dive infälld lampa

Infällda lampor

2700 K

Svart

Dimbar; Vattentålig



8719514331532



Skapa den perfekta atmosfären med dimbart ljus av hög kvalitet.

Skapa den perfekta stämningen med dimbara, infällda Philips LED-spottar. Du kan enkelt dimra din belysning från klart ljus till mysiga toner. Passar perfekt i badrummet.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

Design och finish

- Färg: Svart
- Material: Metall, Plast

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 10 000
- Nominell livslängd: 20 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Ojusterbar
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 36
- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 58

Övrigt

- Särskilt utformad för: Badrum, Kök, Sovrum, Matrum, Vardagsrum, Kontor
- Stil: Contemporary
- Typ: Infällda lampor
- EyeComfort: Ja
- Fler egenskaper: Dimbar, Vattentålig

Övriga egenskaper

- Ström: 31 mA

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,114 kg
- Infällningsdjup: 15 mm
- Total höjd: 55 mm
- Total längd: 85 mm
- Total bredd: 85 mm
- Infälld takutskärning: 7.0 cm x 7.0 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Diameter: 85 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 350
- Lamptechnologi: LED
- Ljutfärg: Varmvitt ljus
- Nätström: AC 220–240
- Dimbar armatur: Ja
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 5.5
- IP-kod: IP20 (IP65 front)
- Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514331532
- Nettovikt: 0,34 kg
- Bruttovikt: 0,4 kg
- Höjd: 9 cm
- Längd: 10,5 cm
- Bredd: 18,7 cm



Publiceringsdatum:
2026-05-30
Version: 0.278

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avser sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com