




Superslim Ceiling 16 W

Lägg till justerbart varmt eller kallvitt ljus i dina rum med WiZ Super Slim smart taklampa. Använd med WiZ-appen eller din röst för att dimra eller öka ljusstyrkan, eller använd förinställda ljuslägen i Wi-Fi-inställningar.


PRODUKTFÖRDELAR

- Justerbart vitt ljus
- Mått: Ø292
- IP20/plast/vit




Smarta belysningsfunktioner som är enkla att ställa in

Få tillgång till de smarta funktionerna direkt genom att ansluta WiZ-lampan till ditt Wi-Fi-nätverk. Styr belysningen när du inte är hemma genom att schemalägga lamporna så att de tänds och släcks automatiskt. Du behöver inte installera extra produkter såsom nav eller port!



Övervaka din energiförbrukning

Få en överblick över lampornas energiförbrukning med WiZ-appen. Få enkelt en vecko- eller dagsrapport som hjälper dig att hålla koll på energiförbrukningen i hemmet.



Skapa en perfekt ljusscen

Skapa en egen blandning av olika färgstarka och vita ljuslägen för en perfekt stämning för alla tillfällen. Spara den nya scenen och välj den när du vill med WiZ-appen eller rösten.




Skapa rätt stämning med ställbart varmvitt till kallvitt ljus

Välj allt från energigivande kallvitt ljus, till mjukt varmvitt, eller välj något av de förinställda lägena som Fokus och Avslappning för att skapa den stämning som passar bäst för stunden.



Dimma dina smarta lampor även utan dimmer

Justera belysningen till önskad ljusstyrka med din smartphone, WiZ-fjärrkontrollstillbehöret eller med din röst. Du behöver inte installera någon dyr dimmer!



Styr den smarta belysningen som du vill

Med WiZ kan du styra den smarta belysningen på flera sätt. Justera lamporna med din smartphone, röst, WiZ-fjärrkontrollen eller genom att använda den befintliga väggbrytaren för att växla mellan två favoritlägen. Fungerar med Google Home, Alexa och Siri-genvägar.

SPECIFIKATIONER

LAMPANS EGENSKAPER

Avsedd användning: Inomhus
Dimbar: Ja

DESIGN OCH FINISH

Färg: White
Material: Metall Plast

HÅLLBARHET

Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 20 år
Bibehållet ljusflöde: 70%
Antal tändcykler: 20 000
Nominell livslängd: 20 000

EXTRA FUNKTION/TILLBEHÖR MEDFÖLJER.

Dimbar med fjärrkontroll: Ja
Integrerad LED-belysning: Ja
Fjärrkontroll medföljer: Nej

LJUSEGENSKAPER

Färgåtergivningsindex: ≥ 80
Färgtemperatur: 2700-6500 K
Uppvärmningstid till 60 % ljus: 2
Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 93 lm/W

ÖVRIGT

Särskilt utformad för: Vardagsrum
Matrum Sovrum Barnrum

ÖVRIGA EGENSKAPER

Ström: 130 mA

STRÖMFÖRBRUKNING

Effektfaktor: 0.5
Spänning: 220-240 V

PRODUKTENS MÅTT OCH VIKT

Nettovikt: 0,58 kg
Total höjd: 23 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Diameter: 292 mm
Totalt ljusflöde för armatur: 1500
Ljuskälla: 2700-6500
Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 16
IP-kod: IP20 | Fingerskyddad
Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad

KOMPATIBILITET

Kompatibel med effektfunktionen: Yes
WiFi: Wireless G
Fastställd supportperiod: Minimum of 60 months after introduction date
Max. antal tillbehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

FÖRPACKNINGENS MÅTT OCH VIKT

EAN/UPC – produkt: 8719514338012
Nettovikt: 0,59 kg
Bruttovikt: 0,69 kg
Höjd: 30 cm
Längd: 2,8 cm
Bredd: 29,5 cm