

PHILIPS

Filamentglödlampa klar 7 W
(motsvarar 60 W) A60 E27

Smart LED

Ställbart vitt ljus

Glas

Enkel plug and play

Styr med WiZ-appen eller röst

8719514371989



Välj mellan varmvitt och kallvitt ljus

Få smart ljus i vintagestil med Philips smarta LED-ljuskälla med tvinnad glödtråd och E27-sockel som erbjuder varmvitt eller kallvitt ljus. Denna ljuskälla är WiZ-ansluten. Använd den tillsammans med ditt befintliga Wi-Fi för att styra den med WiZ-appen eller din röst.

Smart kontroll

- Connected by WiZ
- Smart styrning

Smarta funktioner

- SpaceSense-rörelsedetektor
- Smarta automatiseringar

Ljuslägen

- Dekorativt ljus

Funktioner

Connected by WiZ

Fullt kompatibel med alla Connected by WiZ-produkter – Konfigurera och få tillgång till alla fördelar med smart belysning i WiZ-appen.

Smart styrning



Styr dina lampor med WiZ-appen, tillbehör eller röstkommandon till din smarta hemassistent; kompatibel med Alexa och Google Home.

SpaceSense-rörelsedetektor



Gör om dina lampor till rörelsesensorer med integrerad SpaceSense-teknik så de slås på automatiskt när du kommer in i rummet – allt du behöver är två eller fler Connected by WiZ-lampor eller Connected by WiZ-enheter!

Smarta automatiseringar



Schemalägg lamporna i synk med dina rutiner så de tänds automatiskt när du vaknar och släcks när ingen är där för att spara ström.

Dekorativt ljus



Synliga glödrådar ger varmt sken med fokus och stämningsfull vintagestil i inredningen, både när den är tänd och släckt.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: A60
- Sockel: E27
- Typ av glas: Klar
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Dimbar: Ja

Storlek

- Vikt: 0,042 kg

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Antal tändcykler: 20 000
- Nominell livslängd: 15 000

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Integrerad LED-belysning: Ja
- Solenergi: Nej
- WarmGlow dimbart ljus: Nej

Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningsindex: 90
- Färgtemperatur: 2700–6500 K
- Ljuskategori: Ställbart vitt ljus
- Nominellt ljusflöde: 806 lm
- Tändtid: <0.5 s
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 115

Övrigt

- EyeComfort: Ja

Övriga egenskaper

- Ström: 43 mA

Förpackningsinformation

- EAN: 8719514371989
- EOC: 871951437198900
- Produkttitel: PHI WFB 60W A60 E27 927-65 CL 1PF/6

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.5
- Spänning: AC 220–240 V
- Wattmotsvarighet: 60 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): E
- Effekt: 7 W
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 7

Produktens mått och vikt

- Total höjd: 10,6 mm
- Total längd: 10,6 mm
- Total bredd: 6 mm

Märkvärden

- Specifierad livslängd: 15 000
- Specifierat ljusflöde: 806 lm
- Specifierad effekt: 7 W

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50–60
- Lamptechnologi: LED
- EPREL-registreringsnummer: 1901120
- Mätreferens för ljusflöde: Sphere

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Ja

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Fastställd supportperiod: Minst 60 månader efter introduktionsdatum
- Max. antal tillbehör: 9999
- Kompatibla operativsystem: iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitet med tredjepartssystem: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-genvägar
- Funktioner i Matter: Via tredjepartshubbar (Wi-Fi)

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514371989
- Nettovikt: 0,04 kg
- Bruttovikt: 0,09 kg
- Höjd: 16 cm
- Längd: 7 cm
- Bredd: 7 cm



Publiceringsdatum:
2026-07-08
Version: 0.197

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com