

PHILIPS

Smart LED med glödtråd,
A60, E27-sockel, 640 lm

Smart LED

Dekorativt ljus

Reglerbart vitt ljus

Dimring till låg nivå

Styr med WiZ-appen eller röst

8719514372023



Gör belysningen i hemmet smartare

Energisnål LED-ljuskälla i dekorativ vintagestil med avancerade smarta belysningsfunktioner. Perfekt för alla rum där du vill ha smarta funktioner. Designen med synliga glödtrådar ger ett varmt sken med fokus och ger fin stämning i inredningen, både när den är tänd och släckt. Reglerbart vitt ljus så du enkelt kan växla mellan sval, energigivande belysning till mjuk och avkopplande.

Smart kontroll

- Connected by WiZ

Smarta funktioner

- SpaceSense-rörelsedetektor
- Smarta automatiseringar

Ljuslägen

- Reglerbart vitt ljus
- Dimring till låg nivå
- Dekorativt ljus

Funktioner

Connected by WiZ

Fullt kompatibel med alla Connected by WiZ-produkter – Konfigurera och få tillgång till alla fördelar med smart belysning i WiZ-appen.

SpaceSense-rörelsedetektor



Gör om dina lampor till rörelsesensorer med integrerad SpaceSense-teknik så de slås på automatiskt när du kommer in i rummet – allt du behöver är två eller fler Connected by WiZ-lampor eller Connected by WiZ-enheter!

Smarta automatiseringar

Schemalägg lamporna i synk med dina rutiner så de tänds automatiskt när du vaknar och släcks när ingen är där för att spara ström.

Reglerbart vitt ljus

Justera enkelt mellan svala, blåaktiga nyanser som ger arbetsbelysning med fokus och mjuka, varmare toner för avkoppling på kvällen (korrelerad färgtemperatur 2200 K–6500 K).

Dimring till låg nivå

Dimra ljuset enkelt mellan full ljusstyrka ända ned till 1 % för att alltid få rätt ljus.

Dekorativt ljus

Synliga glödtrådar ger varmt sken med fokus och stämningsfull vintagestil i inredningen, både när den är tänd och släckt.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: A60
- Sockel: E27
- Typ av glas: Amber
- Ljuskällans ytbehandling: Amber
- Dimbar: Ja

Storlek

- Vikt: 0,042 kg

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Antal tändcykler: 20 000
- Nominell livslängd: 15 000

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Integrerad LED-belysning: Ja
- Solenergi: Nej
- WarmGlow dimbart ljus: Nej

Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningindex: 90
- Färgtemperatur: 2000–5000 K
- Ljutfärgskategori: Ställbart vitt ljus
- Nominellt ljusflöde: 640 lm
- Tändtid: <0.5 s
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 91

Övrigt

- EyeComfort: Ja

Övriga egenskaper

- Ström: 43 mA

Förpackningsinformation

- EAN: 8719514372023
- EOC: 871951437202300
- Produkttitel: PHI WFB 50W A60 E27 920–50 Amb 1PF/6

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.5
- Spänning: AC 220–240 V
- Wattmotsvarighet: 50 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): F
- Effekt: 7 W
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 7

Produktens mått och vikt

- Total höjd: 10,6 mm
- Total längd: 10,6 mm
- Total bredd: 6 mm

Märkvärden

- Specificerad livslängd: 15 000
- Specificerat ljusflöde: 640 lm
- Specificerad effekt: 7 W

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50–60
- Lamptechnologi: LED
- EPREL-registreringsnummer: 1901124
- Mätreferens för ljusflöde: Sphere

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Ja

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Fastställd supportperiod: Minst 60 månader efter introduktionsdatum
- Max. antal tillbehör: 9999
- Kompatibla operativsystem: iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitet med tredjepartssystem: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-genvägar
- Funktioner i Matter: Via tredjepartshubbar (Wi-Fi)

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514372023
- Nettovikt: 0,04 kg
- Bruttovikt: 0,09 kg
- Höjd: 16 cm
- Längd: 7 cm
- Bredd: 7 cm



Publiceringsdatum:
2026-06-13
Version: 0.339

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com