

PHILIPS

Filamentgloblampa klar 6,7 W
(motsvarar 40 W) G200 E27

Smart LED

Ställbart vitt ljus

Glas

Enkel plug and play

Styr med WiZ-appen eller röst



8719514372146



Välj mellan varmvitt och kallvitt ljus

Skapa ett stilsäkert inslag i vilket rum som helst med Philips smarta, stora och globformade LED-ljuskälla med tvinnad glödtråd som ger varmvitt eller kallvitt ljus. Denna ljuskälla är WiZ-ansluten. Använd den tillsammans med ditt befintliga Wi-Fi för att styra den med WiZ-appen eller din röst.

Enkel installation

- Enkel plug and play. Fungerar med din befintliga Wi-Fi-router.

Smart kontroll

- Styr vart du än befinner dig med din smartphone.
- Röststyrning med Google Assistant, Alexa eller Siri Shortcuts

Smarta funktioner

- Smart ljusreglering via app, röst eller dimmer
- Automatisera dina ljuskällor med hjälp av scheman
- Energiövervakning

Ljuslägen

- Justerbart varmvitt och kallvitt ljus, samt förinställda lägen
- Anpassa scener med förprogrammerade dynamiska ljuslägen.

Funktioner

Enkel plug and play

WiZ fungerar med din befintliga Wi-Fi-router, ingen ytterligare gateway behövs. Sätt bara i kontakten till din nya belysning och ladda ner WiZ-appen, så är det klart!

Styr varifrån du vill

Styr dina WiZ-lampor via en smartphone, oavsett var du befinner dig. Nu behöver du inte fundera på om du glömde släcka lamporna när du gick hemifrån. WiZ-appen är tillgänglig för iOS och Android.

Röststyrning

Styr dina lampor handsfree genom att använda din röst och Google Assistant, Amazon Alexa eller Siri Shortcuts. Använd enkla röstkommandon för att tända och släcka dina lampor, öka ljusstyrkan, dimra, ändra färg och anpassa ljusscener.

Smart dimningsfunktion

Dra ner ljusstyrkan till önskad nivå med hjälp av din smartphone, WiZmote eller din röst. Du behöver inte installera en dyr dimmer.

Automatisera dina ljuskällor med hjälp av scheman

Automatisera lamporna så att de passar dina dagliga eller veckovisa rutiner. Ställ in din belysning så att den tänds innan du kommer hem och stängs av när den inte behövs.

Energiövervakning

WiZ-appen håller koll på dina lampors energiförbrukning. Du kan titta på din dag- eller veckorapport och planera belysningen för en smart och optimerad energiförbrukning i hemmet.

Justerbart varmvitt och kallvitt ljus, samt förinställda lägen

Välj allt från energigivande kallvitt ljus, till mjukt varmvitt, eller välj något av de förinställda lägena såsom Fokus och Avslappning för att skapa den stämning som passar bäst för stunden.

Anpassade scener

Blanda färgstarka och vita ljuslägen för att skapa det perfekta stämningsläget för dig. Spara inställningarna och aktivera när som helst med hjälp av appen, WiZmote eller din röst.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: G200
- Sockel: E27
- Typ av glas: Klar
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Dimbar: Ja

Storlek

- Vikt: 0,35 kg

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Antal tändcykler: 20 000
- Nominell livslängd: 15 000

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Integrerad LED-belysning: Ja
- Solenergi: Nej
- WarmGlow dimbart ljus: Nej

Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningsindex: ≥ 90
- Färgtemperatur: 2700–6500 K
- Ljutfärgskategori: Ställbart vitt ljus
- Nominellt ljusflöde: 470 lm
- Tändtid: < 0.5 s
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 70

Övrigt

- EyeComfort: Ja

Övriga egenskaper

- Ström: 43 mA

Förpackningsinformation

- EAN: 8719514372146
- EOC: 871951437214600
- Produkttitel: PHI WFB 40W G200 E27 927-65 CL 1CT/2

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.5
- Spänning: 220-240 V
- Wattmotsvarighet: 40 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): G
- Effekt: 6,7 W
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 7

Produktens mått och vikt

- Total höjd: 289 mm
- Total längd: 289 mm
- Total bredd: 200 mm

Märkvärden

- Specificerad livslängd: 15 000
- Specificerat ljusflöde: 470 lm
- Specificerad effekt: 6.7 W

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Lamptechnologi: LED
- EPREL-registreringsnummer: 1901135

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Ja

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Fastställd supportperiod: Minst 60 månader efter introduktionsdatum
- Max. antal tillbehör: 9999
- Kompatibla operativsystem: iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitet med tredjepartssystem: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-genvägar
- Funktioner i Matter: Via tredjepartshubbar (Wi-Fi)

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514372146
- Nettovikt: 0,35 kg
- Bruttovikt: 0,7 kg
- Höjd: 32 cm
- Längd: 22,5 cm
- Bredd: 22,5 cm



Publiceringsdatum:
2026-07-08
Version: 0.169

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com