

# PHILIPS

Kronljus 4,9 W (motsvarar  
40 W) C37 E14 x2

Smart LED

Ställbart vitt ljus

Plast

Enkel plug and play

Styr med WiZ-appen eller röst



8719514372702



## Välj mellan varmvitt och kallvitt ljus

Förse dina kandelaber-armaturer med justerbart, smart ljus i alla nyanser av varmvitt eller kallvitt med hjälp av Philips smarta E14 LED-kronljuslampa. Denna ljuskälla är WiZ-ansluten. Använd den tillsammans med ditt befintliga Wi-Fi för att styra den med WiZ-appen eller din röst.

### Smart kontroll

- Connected by WiZ

### Smarta funktioner

- SpaceSense-rörelsedetektor

### Smarta enheter

- Matter-certifierad

# Funktioner

## Connected by WiZ

Fullt kompatibel med alla Connected by WiZ-produkter – Konfigurera och få tillgång till alla fördelar med smart belysning i WiZ-appen.

## SpaceSense-rörelsedetektor



Gör om dina lampor till rörelsesensorer med integrerad SpaceSense-teknik så de slås på automatiskt när du kommer in i rummet – allt du behöver är två eller fler Connected by WiZ-lampor eller Connected by WiZ-enheter!

## Matter-certifierad



Styr allt med din smart hem-assistent – Matter-kompatibel för sömlös integrering med Alexa, Google Hem och Apple Home.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: C37
- Sockel: E14
- Typ av glas: Frostad
- Ljuskällans ytbehandling: Frostad
- Dimbar: Ja

## Storlek

- Vikt: 0,045 kg

## Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 15 000

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Integrerad LED-belysning: Ja
- Solenergi: Nej
- WarmGlow dimbart ljus: Nej

## Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningindex: 90
- Färgtemperatur: 2700–6500 K
- Ljuskategori: Ställbart vitt ljus
- Nominellt ljusflöde: 470 lm
- Tändtid: <0.5 s
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 95

## Övrigt

- EyeComfort: Ja

## Övriga egenskaper

- Ström: 40 mA

## Förpackningsinformation

- EAN: 8719514372702
- EOC: 871951437270200
- Produkttitel: PHI WFB 40W C37 E14 927-65 TW 2PF/6

### Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.51
- Spänning: AC 220–240 V
- Wattmotsvarighet: 40 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): F
- Effekt: 4,9 W
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 5

### Produktens mått och vikt

- Total höjd: 11,6 mm
- Total längd: 11,6 mm
- Total bredd: 3,9 mm

### Märkvärden

- Specificerad livslängd: 15 000
- Specificerat ljusflöde: 470 lm
- Specificerad effekt: 4.9 W

### Service

- Garanti: 2 år

### Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50–60
- Lamptechnologi: LED
- EPREL-registreringsnummer: 1901099
- Mätreferens för ljusflöde: Sphere

### Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Ja

### Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Fastställd supportperiod: Minst 60 månader efter introduktionsdatum
- Max. antal tillbehör: 9999
- Kompatibla operativsystem: iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitet med tredjepartssystem: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-genvägar
- Funktioner i Matter: Via tredjepartshubbar (Wi-Fi)

### Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514372702
- Nettovikt: 0,09 kg
- Bruttovikt: 0,15 kg
- Höjd: 16 cm
- Längd: 7 cm
- Bredd: 10,5 cm



Publiceringsdatum:  
2026-06-10  
Version: 0.386

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)