

# PHILIPS

Smart LED-lampa RGB  
C37, E14-sockel, 470 lm, 2-  
pack

Smart LED

Miljontals färger

Reglerbart vitt ljus

Dimring till låg nivå

Styr med WiZ-appen eller röst



8719514372726



## Gör belysningen i hemmet smartare

Inred rummet med smart belysning som anpassas efter situationen. Sätt stämningen med klart ljus i miljontals färger och förinställda lägen som Fireplace och Ocean. Växla enkelt mellan svalt, energigivande vitt ljus och varm, avkopplande belysning i ett reglerbart intervall från 2200K till 6500K, och finjustera ljusstyrkan från 100 % ner till bara 1 % med full kontroll.

### Smart kontroll

- Connected by WiZ
- Smart styrning

### Smarta funktioner

- SpaceSense-rörelsedetektor

### Smarta enheter

- Matter-certifierad

### Ljuslägen

- Miljontals färger
- Reglerbart vitt ljus
- Dimring till låg nivå

# Funktioner

## Connected by WiZ


Fullt kompatibel med alla Connected by WiZ-produkter – Konfigurera och få tillgång till alla fördelar med smart belysning i WiZ-appen.

## Smart styrning



Styr dina lampor med WiZ-appen, tillbehör eller röstkommandon till din smarta hemassistent; kompatibel med Alexa och Google Home.

## SpaceSense-rörelsedetektor



Gör om dina lampor till rörelsesensorer med integrerad SpaceSense-teknik så de slås på automatiskt när du kommer in i rummet – allt du behöver är två eller fler Connected by WiZ-lampor eller Connected by WiZ-enheter!

## Matter-certifierad



Styr allt med din smart hem-assistent – Matter-kompatibel för sömlös integrering med Alexa, Google Hem och Apple Home.

## Miljontals färger



Välj ljusfärger från paletten eller använd ett förinställt ljusläge som Fireplace eller Ocean för att skapa atmosfär och stämning.

## Reglerbart vitt ljus



Justera enkelt mellan svala, blåaktiga nyanser som ger arbetsbelysning med fokus och mjuka, varmare toner för avkoppling på kvällen (korrelerad färgtemperatur 2200 K–6500 K).

## Dimring till låg nivå



Dimra ljuset enkelt mellan full ljusstyrka ända ned till 1 % för att alltid få rätt ljus.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: C37
- Sockel: E14
- Typ av glas: Frostad
- Ljuskällans ytbehandling: Frostad
- Dimbar: Ja

## Storlek

- Vikt: 0,045 kg

## Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 15 000

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Integrerad LED-belysning: Ja
- Solenergi: Nej
- WarmGlow dimbart ljus: Nej

## Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningindex: 90
- Färgtemperatur: 2200-6500 K
- Ljutfärgskategori: Full färgskala
- Nominellt ljusflöde: 470 lm
- Tändtid: <0.5 s
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 95

## Övrigt

- EyeComfort: Ja

## Övriga egenskaper

- Ström: 40 mA

## Förpackningsinformation

- EAN: 8719514372726
- EOC: 871951437272600
- Produkttitel: PHI WFB 40W C37 E14 922-65 RGB 2PF/6

## Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.48
- Spänning: AC 220-240 V
- Wattmotsvarighet: 40 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): F
- Effekt: 4,9 W
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 5

## Produktens mått och vikt

- Total höjd: 11,6 mm
- Total längd: 11,6 mm
- Total bredd: 3,9 mm

## Märkvärden

- Specifierad livslängd: 15 000
- Specifierat ljusflöde: 470 lm
- Specifierad effekt: 4.9 W

## Service

- Garanti: 2 år

## Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Lamptechnologi: LED
- EPREL-registreringsnummer: 2472581
- Mätreferens för ljusflöde: Sphere

## Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Ja

## Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Fastställd supportperiod: Minst 60 månader efter introduktionsdatum
- Max. antal tillbehör: 9999
- Kompatibla operativsystem: iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitet med tredjepartssystem: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-genvägar
- Funktioner i Matter: Via tredjepartshubbar (Wi-Fi)

**Förpackningens mått och vikt**

- EAN/UPC – produkt: 8719514372726
- Nettovikt: 0,09 kg
- Bruttovikt: 0,15 kg
- Höjd: 16 cm
- Längd: 7 cm
- Bredd: 10,5 cm



Publiceringsdatum:  
2026-06-27  
Version: 0.303

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)