

# PHILIPS

June väggampa 12 W E27  
P45 ljuskälla medföljer  
inte

myGarden

Ljuskälla medföljer inte

Antracit

Vattentålig



8719514385269



## Njut av en vacker trädgård

Ge din trädgård ett modernt utseende. Den här antracitgrå Philips myGarden-väggamporna är iögonfallande med sin läckra form. Den sprider ett varmvitt, energibesparande ljus och har en elegant silhuett på natten.

### Dekorera din trädgård med ljus

- Dekorativ utomhusbelysning
- Välj en modern stil
- Ett perfekt val för väggbelysning utomhus
- Högkvalitativ aluminium och överlägsna syntetmaterial

### Lys upp trädgården med ljus av hög kvalitet

- Energibesparande
- En Philips-glödlampa medföljer alltid
- Effektfullt ljus

### Upplev utomhusbelysning på ett enkelt sätt

- Vädertålig

# Funktioner

## Dekorativ utomhusbelysning

Utomhusbelysning kan förbättra trädgårdens eller uteplatsens utseende, ljussätta iögonfallande karaktärsdrag, stilfullt belysa gångstigar eller skapa den perfekta omgivningen för de där minnesvärda kvällarna med familj och vänner. Det är därför Philips har skapat myGarden, en serie vacker och dekorativ utomhusbelysning med stil och funktionalitet som hjälper dig få ut det mesta av din utomhusyta i din egen personliga stil.

## Välj en modern stil

Lampans europeiska design och unika utseende hjälper dig att skapa en modern stil utomhus.

## Ett perfekt val för väggbelysning utomhus

Gör det mesta av ditt utomhusutrymme med den här vägglampan som är perfekt för montering vid ytterdörren eller på dina terrassväggar.

## Material av hög kvalitet

Den här Philips-lampan är speciellt tillverkad för utomhusbruk. Den är slitstark, tålig och lyser den upp din trädgård natt efter natt. Lampan är tillverkad i högkvalitativ formgjuten aluminium och överlägsna syntetmaterial.

## Energibesparande



Den här Philips-lampan sparar energi jämfört med traditionella ljuskällor vilket hjälper dig att sänka dina elkostnader och göra din del för miljön.

## En Philips-glödlampa medföljer alltid



För bästa ljuseffekt medföljer Philips Eco lågenergilampor av hög kvalitet i förpackningen.

## Effektfullt ljus

Philips Creek ger ett kraftfullt varmvitt ljus som lyser upp din trädgård eller terrass.

## Vädertålig



Denna lampan från Philips är speciellt utformad för fuktiga utomhusmiljöer och har genomgått noggranna vattensäkerhetstester. IP-klassen anges med två siffror: den första visar till skyddsnivån mot damm, den andra till skyddsnivån mot vatten. Lampan är märkt med IP44, vilket innebär att den är skyddad mot strilande vatten, och är mest använd för allmänt utomhusbruk.

# Specifikationer

## Design och finish

- Färg: Antracit
- Material: Metall

## Hållbarhet

- Nominell livslängd: 10 000

## Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

**Extra funktion/tillbehör medföljer.**

- Helt väderbeständig: Ja
- Integrerad LED-belysning: Nej

**Trädgård**

- Trädgård: Trädgård och uteplats

**Övrigt**

- Särskilt utformad för: Trädgård, Altan
- Stil: Contemporary
- Typ: Vägglampor
- EyeComfort: Nej
- Fler egenskaper: Vattentålig

**Produktens mått och vikt**

- Nettovikt: 0,560 kg
- Total höjd: 195 mm
- Total längd: 195 mm
- Total bredd: 135 mm

**Service**

- Garanti: 2 år

**Tekniska specifikationer**

- Lampteknologi: LED
- Nätström: 50–60 Hz
- Energiklass för medföljande ljuskälla: lampa medföljer ej
- Sockel: E27
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: -
- IP-kod: IP44
- Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad
- Antal ljuskällor: 1

**Ljuskällan**

- Uppgraderbar programvara: Nej

**Kompatibilitet**

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

**Förpackningens mått och vikt**

- EAN/UPC – produkt: 8719514385269
- Nettovikt: 0,56 kg
- Bruttovikt: 0,88 kg
- Höjd: 163 mm
- Längd: 210 mm
- Bredd: 210 mm



Publiceringsdatum:  
2026-05-30  
Version: 0.308

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)