

PHILIPS

June vägglamp 12 W E27
P45 ljuskälla medföljer
inte

myGarden

Ljuskälla medföljer inte

Antracit

Sensor; Vattentålig



8719514385306



Alltid ljus när du kommer hem

Ge din trädgård ett modernt utseende. Den antracitgrå vägglampan Philips myGarden med rörelsesensor är iögonfallande med sin läckra form. Den sprider ett varmvitt, energibesparande ljus och ger dig ett varmt välkomnande varje gång du kommer hem.

Låt ljuset välkomna dig hem

- Välkomnande och lugnande belysning
- Sensor som är enkel att installera

Dekorera din trädgård med ljus

- Dekorativ utomhusbelysning
- Välj en modern stil
- Ett perfekt val för väggbelysning utomhus
- Högkvalitativ aluminium och överlägsna syntetmaterial

Lys upp trädgården med ljus av hög kvalitet

- Energibesparande
- En Philips-glödlampa medföljer alltid
- Effektfullt ljus

Upplev utomhusbelysning på ett enkelt sätt

- Vädertålig

Funktioner

Välkomnande och lugnande belysning

Rörelsesensorn slås automatiskt på när du kommer hem och meddelar dig när någon anländer.

Sensor som är enkel att installera



Det är enkelt att både installera lampan och ställa in hur länge den automatiska sensorn ska låta lamporna vara tända.

Dekorativ utomhusbelysning

Utomhusbelysning kan förbättra trädgårdens eller uteplatsens utseende, ljussätta iögonfallande karaktärsdrag, stilfullt belysa gångstigar eller skapa den perfekta omgivningen för de där minnesvärda kvällarna med familj och vänner. Det är därför Philips har skapat myGarden, en serie vacker och dekorativ utomhusbelysning med stil och funktionalitet som hjälper dig få ut det mesta av din utomhusyta i din egen personliga stil.

Välj en modern stil

Lampans europeiska design och unika utseende hjälper dig att skapa en modern stil utomhus.

Ett perfekt val för väggbelysning utomhus

Gör det mesta av ditt utomhusutrymme med den här vägglampan som är perfekt för montering vid ytterdörren eller på dina terrassväggar.

Material av hög kvalitet

Den här Philips-lampan är speciellt tillverkad för utomhusbruk. Den är slitstark, tålig och lyser den upp din trädgård natt efter natt. Lampan är tillverkad i högkvalitativ formgjuten aluminium och överlägsna syntetmaterial.

Energibesparande



Den här Philips-lampan sparar energi jämfört med traditionella ljuskällor vilket hjälper dig att sänka dina elkostnader och göra din del för miljön.

En Philips-glödlampa medföljer alltid



För bästa ljuseffekt medföljer Philips Eco lågenergilampor av hög kvalitet i förpackningen.

Effektfullt ljus

Philips Creek ger ett kraftfullt varmvitt ljus som lyser upp din trädgård eller terrass.

Vädertålig



Denna lampan från Philips är speciellt utformad för fuktiga utomhusmiljöer och har genomgått noggranna vattensäkerhetstester. IP-klassen anges med två siffror: den första visar till skyddsnivån mot damm, den andra till skyddsnivån mot vatten. Lampan är märkt med IP44, vilket innebär att den är skyddad mot strilande vatten, och är mest använd för allmänt utomhusbruk.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: Antracit
- Material: Metall

Hållbarhet

- Nominell livslängd: 10 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Dimbar med Hue-app och strömbrytare: Nej
- Helt väderbeständig: Ja
- Integrerad LED-belysning: Nej
- Rörelsesensor: Ja

Trädgård

- Trädgård: Trädgård och uteplats

Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård, Altan
- Stil: Contemporary
- Typ: Vägglampor
- EyeComfort: Nej
- Fler egenskaper: Sensor, Vattentålig

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,558 kg
- Total höjd: 195 mm
- Total längd: 195 mm
- Total bredd: 135 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Lamptechnologi: LED
- Nätström: 50–60 Hz
- Energiklass för medföljande ljuskälla: lampa medföljer ej
- Sockel: E27
- IP-kod: IP44 | Kabelskyddad och stänktålig
- Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad
- Utbytbar ljuskälla: Ja
- Antal ljuskällor: 1

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514385306
- Nettovikt: 0,56 kg
- Bruttovikt: 0,88 kg
- Höjd: 16,3 cm
- Längd: 21 cm
- Bredd: 21 cm



Publiceringsdatum:
2026-05-30
Version: 0.238

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com