

PHILIPS

Skies vägglampa 14 W E27
P45 ljuskälla medföljer
inte

Lampor för utomhusbruk

Ljuskälla medföljer inte

Antracit

Vattentålig



8719514385320



Besparingar med stil

Den här eleganta antracitgrå taklampan från Philips bjuder in till en avkopplande stund med behagligt ljus. Den minimalistiska skärmen sprider ett klart indirekt ljus. För vägg eller tak.

Inför design i trädgården

- Välj en modern stil
- Välj utomhustakbelysning
- Högkvalitativ aluminium och överlägsna syntetmaterial

Särskilda egenskaper

- Lämplig för både vägg- och takinstallation
- Enkel att installera, oavsett användningsområde

Designad för din trädgård

- IP44 – väderbeständig

Funktioner

Välj en modern stil

Lampans europeiska design och unika utseende hjälper dig att skapa en modern stil utomhus.


Välj taklampor

Gör det mesta av ditt utomhusutrymme med den här taklampan, som är perfekt att belysa husportalen eller terrassen med.

Material av hög kvalitet

Den här Philips-lampan är speciellt tillverkad för utomhusbruk. Den är slitstark, tålig och lyser den upp din trädgård natt efter natt. Lampan är tillverkad i högkvalitativ formgjuten aluminium och överlägsna syntetmaterial.

Vägg- och takinstallation



Installera den här lampan som vägg-lampa eller taklampa, precis som du vill ha det.

Enkel att installera

Lampan är utformad för att vara enkel att installera, och alla nödvändiga tillbehör, som torxnyckel och torxskruv, finns i förpackningen. Du hittar även tydliga anvisningar om var du kan installera produkten samt relevant information om kapslingsklasser för vattentålighet.

IP44 – väderbeständig



Den här Philips-armaturen är särskilt anpassad för fuktiga utomhusmiljöer och har testats noggrant för garanterad vattentålighet. IP-klassificeringen anges i två siffror där den ena syftar till skyddsnivå mot damm och en andra till vattentålighet. Arbour har IP-klass 44, vilket innebär att den tål vattenstänk och är det vanligaste och lämpligaste alternativet för allmänt utomhusbruk.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: Antracit
- Material: Metall

Hållbarhet

- Nominell livslängd: 10 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänade produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Helt väderbeständig: Ja
- Integrerad LED-belysning: Nej

Trädgård

- Trädgård: Trädgård och uteplats

Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård, Altan
- Stil: Contemporary
- Typ: Vägglampor
- EyeComfort: Nej
- Fler egenskaper: Vattentålig

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 1,000 kg
- Total höjd: 81 mm
- Total längd: 260 mm
- Total bredd: 260 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Lampteknologi: LED
- Nätström: 50–60 Hz
- Energiklass för medföljande ljuskälla: lampa medföljer ej
- Sockel: E27
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: -
- IP-kod: IP44
- Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad
- Antal ljuskällor: 2
- Monteringsalternativ: Vägg

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514385320
- Nettovikt: 1,07 kg
- Bruttovikt: 1,24 kg
- Höjd: 279 mm
- Längd: 95 mm
- Bredd: 274 mm



Publiceringsdatum:
2026-05-30
Version: 0.353

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com