

PHILIPS

Taklampa

Taklampor med fläkt

Bliss

Vit



8719514408494



En armatur. Din strömbrytare. Tre ljusinställningar.

Kombinera anpassningsbart ljus med en behaglig bris med Philips infällbara LED-takfläktslampa, där en fjärrkontroll ingår. Med genomskinliga blad som dras tillbaka utom synhåll när de inte används och tre SceneSwitch-ljusinställningar, skapar detta ljus den perfekta atmosfären i alla rum.

Enkel att uppleva

- Infällbar takfläkt med genomskinliga blad
- Enkel att installera, säker att använda
- Kraftfull, pålitlig prestanda
- Använd året om
- Njut av en behaglig bris
- Praktiska timers

Omgivningsljuseffekt

- En taklampa som ger både komfort och skarpt ljus

Förstklassig kvalitet

- Tyst motor

Funktioner

Infällbar takfläkt med genomskinliga blad

Nu slipper du snurrande skuggor i taket! Den här fläkten har genomskinliga blad som kan vikas in i lampan och är utom synhåll när de inte används.

Enkel att installera, säker att använda

Philips infällbara LED-takfläktslampa har klarat stränga säkerhetstester och har en robust design, tillsammans med andra viktiga säkerhetsfunktioner.

Kraftfull, pålitlig prestanda

Philips infällbara LED-takfläktslampa designades för att ge kraftfull luftcirkulation och fortsatt tillförlitlighet över tid. Använd den separat eller i kombination med luftkonditionering för snabbare kylning.

Använd året om

Med driftlägen för både sommar och vinter får du de bästa inställningarna för att cirkulera luften i dina rum året om.

Njut av en behaglig bris

Tack vare Natural Breeze-funktionen med dynamiska fläkthastighetsinställningar kan du njuta av en härlig bris i alla rum i ditt hem.

Praktiska timers

Välj mellan två olika timers som stänger av din lampa efter en viss tid – och ställ in dem med fjärrkontrollen.

En taklampa som ger både komfort och skarpt ljus

Philips infällbara LED-takfläktslampa ger hemmet ett kraftfullt men behagligt ljus som du kan styra med den medföljande fjärrkontrollen eller en strömbrytare.

Tyst motor

Philips infällbara LED-takfläktslampa har en tyst motor som gör att luften cirkulerar i rummet utan höga ljud.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Rund

Design och finish

- Färg: White
- Material: Metall, Plast

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Antal tändcykler: 15 000

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Nej
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Ja

Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningsindex: 80
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: <2

Övrigt

- Särskilt utformad för: Sovrum, Vardagsrum, Matrum, Kök, Hemmakontor
- Stil: Contemporary
- Typ: Taklampor med fläkt
- EyeComfort: Ja
- Fler egenskaper: Fjärrkontroll

Övriga egenskaper

- Ström: 290 mA
- Effektivitet: 128 lm/W

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.9

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 7,2 kg
- Höjd: 41,8 cm
- Längd: 51 cm
- Bredd: 51 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 15 000 h
- Diameter: 510 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 4500
- Ljuskälla: 2700/5500/4000
- Nätström: AC 220–240
- Dimbar armatur: Nej
- LED: Ja
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 28+35
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass I



Publiceringsdatum:
2024-04-05
Version: 0.423

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com