

PHILIPS

Utrecht piedestal-/
gånglampa 20 W E27
ljuskälla medföljer inte

Lampor för utomhusbruk

Ljuskälla medföljer inte

Antracit

Vattentålig

8719514417533



Njut av en vackert upplyst trädgård

Den antracitgrå piedestalen Philips Utrecht för utomhusbruk i rostfritt stål har en elegant design. Den skapar ett indirekt sken i trädgården och ger umgängesyterna liv med sitt högkvalitativa ljus.

Lättanvänd

- Glödlampa medföljer ej

Inför design i trädgården

- Välj piedestalbelysning för utomhusbruk

Förstklassig kvalitet

- Högkvalitativt rostfritt stål och överlägsna syntetmaterial

Framtagen för utomhusbruk

- IP44 – vädertålig

Funktioner

Glödlampa medföljer ej

Armaturen levereras utan lampa så att du själv kan bestämma vilket ljusflöde som passar rummet och dig bäst. Välj en LED-ljuskälla från Philips för garanterat hög kvalitet och hållbart ljusflöde.

Välj piedestalbelysning för utomhusbruk

Gör det mesta av ditt utomhusutrymme med den här piedestallampan, perfekt för belysning av trädgården, kanten av terrassen eller för att markera uppfarter och stigar.

Högkvalitativt rostfritt stål och överlägsna syntetmaterial

Den här Philips-lampan har tillverkats specifikt för utomhusutrymmen. Den är slitstark och tålig och lyser upp din trädgård natt efter natt. Den är konstruerad av högkvalitativt rostfritt stål och överlägsna syntetmaterial.

IP44 – vädertålig



Den här utomhuslampan från Philips är särskilt utformad för fuktiga utomhusmiljöer och har genomgått noggranna tester för att kontrollera vattentåligheten. IP44-certifieringen innebär att den är certifierat kapslad från damm och vattenstänk – perfekt för allmänt utomhusbruk.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Dimbar: Nej

Design och finish

- Färg: Antracit
- Material: Rostfritt stål

Hållbarhet

- Nominell livslängd: 0

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbar höjd: Nej
- Justerbart spothuvud: Nej
- Antirost och antidamm: Ja
- Dubbelriktade ljusstrålar: Nej
- click!FIX-montering: Ja
- Dag- och nattsensor: Nej
- Riktat ljus: Nej
- Dimbar: Nej
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- FFP – Frustrationsfritt paket: Nej
- Helt väderbeständig: Ja
- Integrerad LED-belysning: Nej
- Rörelse- och dagsljussensor: Nej
- Rörelsesensor: Nej
- Passar perfekt för att skapa stämning: Nej
- Passar perfekt som orienteringsljus: Nej
- Bärbar: Nej
- Nätdapter medföljer: Nej
- Skyddshölje ingår: Nej
- Fjärrkontroll medföljer: Nej
- Tåligt material av hög kvalitet: Ja
- Kan roteras fritt åt olika håll: Nej
- Solenergi: Nej
- Lutningsbart huvud (upp-ned): Nej
- USB-laddning: Nej
- Mittpunkt: Nej
- Mittpunkt: Nej
- Kontakttyp: Ingen kontakt

Trädgård

- Trädgård: Trädgård och uteplats

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: >60
- Färgtemperatur: 2700 K

Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård, Altan
- Stil: Contemporary
- Typ: Piedestal/gångvägslampor
- EyeComfort: Nej
- Fler egenskaper: Vattentålig

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,48 kg
- Total höjd: 45 mm
- Total längd: 12 mm
- Total bredd: 12 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Diameter: 121 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 0
- Lamptechnologi: LED
- Ljusfärg: Varmvitt ljus
- Nätström: AC 220–240
- Sockel: E27
- IP-kod: IP44
- Skyddsklass: Klass I – jordad
- Utbytbar ljuskälla: Ja
- Antal ljuskällor: 1
- Monteringsalternativ: Infälld

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

8719514417533

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514417533
- Höjd: 46 cm
- Nettovikt: 0,48 kg
- Längd: 13 cm
- Bruttovikt: 0,62 kg
- Bredd: 13 cm



Publiceringsdatum:
2026-06-13
Version: 0.558

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com