

PHILIPS

Python vägglamp
6 W

Lampor för utomhusbruk

4 000 K

Antracit

Sensor; Vattentålig

8719514417656



Lys automatiskt upp entrén

Den antracitgrå vägglampan Philips Python ger din fasad ett modernt utseende. Den lyser upp entrén med ett indirekt och kallvitt ljus. Den integrerade rörelsesensorn tänds lampan automatiskt när någon är i närheten.

Hållbara belysningslösningar

- Lång livslängd – upp till 25 000 timmar

Avancerad LED-teknologi

- 5 års garanti på LED-system
- LED-lampa av hög kvalitet

Förstklassig kvalitet

- Högkvalitativ aluminium och överlägsna syntetmaterial

Framtagen för utomhusbruk

- IP44 – vädertålig

Ljus av hög kvalitet

- Kallvitt ljus, 4 000 K

Funktioner

Lång livslängd – upp till 25 000 timmar



Tillförlitlig, högkvalitativ LED-lampa som håller upp till 25 000 timmar. Du kan känna dig lugn och behöver inte oroa dig i årtal, utan kan bara njuta av den perfekta trädgårdslampan varje kväll.

5 års garanti på LED-system



Utöver den vanliga 2 års garantin på armaturen erbjuder Philips 5 års garanti på LED-systemet (LED-modul och driftdon).

LED-lampa av hög kvalitet



De här LED-lamporna använder en unik teknik utvecklad av Philips. De tänds omedelbart och ger direkt optimalt ljusflöde som framhäver de livfulla färgerna trädgården.

Högkvalitativ aluminium och överlägsna syntetmaterial




Den här Philips-lampan är speciellt tillverkad för utomhusbruk. Den är slitstark, tålig och lyser den upp din trädgård natt efter natt. Lampan är tillverkad i högkvalitativ formgjutet aluminium och överlägsna syntetmaterial.

IP44 – vädertålig



Den här utomhuslampan från Philips är särskilt utformad för fuktiga utomhusmiljöer och har genomgått noggranna tester för att kontrollera vattentåligheten. IP44-certifieringen innebär att den är certifierat kapslad från damm och vattenstänk – perfekt för allmänt utomhusbruk.

Kallvitt ljus, 4 000 K



Visste du att olika typer av vitt ljus identifieras med olika färgtemperaturer, mätt i Kelvin (K)? Lägre färgtemperatur ger ett varmt och behagligt vitt ljus, medan högre färgtemperatur ger ett svalt, mer uppiggande vitt ljus. Den här armaturen ger ett kallvitt ljus vid 4 000 K.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: Antracit
- Material: Rostfritt stål

Hållbarhet

- Nominell livslängd: 25 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbar höjd: Nej
- Justerbart spothuvud: Nej
- Antirost och antidamm: Ja
- Dubbelriktade ljusstrålar: Nej
- click!FIX-montering: Ja
- Dag- och nattsensor: Ja
- Riktat ljus: Nej
- Dimbar: Nej
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- FFP – Frustrationsfritt paket: Nej
- Helt väderbeständig: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Rörelse- och dagsljussensor: Ja
- Rörelsesensor: Ja
- Passar perfekt för att skapa stämning: Nej
- Passar perfekt för horisontell/vertikal montering: Ja
- Passar perfekt som orienteringsljus: Nej
- Kan monteras både uppåt och nedåt: Nej
- Passar perfekt för vägg- eller takmontering: Nej
- Svängbart huvud (vänster-höger): Nej
- Bärbar: Nej
- Nätadapter medföljer: Nej
- Skyddshölje ingår: Nej
- Fjärrkontroll medföljer: Nej
- Tåligt material av hög kvalitet: Ja
- Kan roteras fritt åt olika håll: Nej
- Solenergi: Nej
- Lutningsbart huvud (upp-ned): Nej
- Kontakt för Storbritannien medföljer: Nej
- USB-laddning: Nej
- Varmvitt ljus: Nej
- Vattentät: Ja
- Mittpunkt: Nej
- Mittpunkt: Nej

Trädgård

- Trädgård: Trädgård och uteplats

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80

Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård och uteplats
- Stil: Contemporary
- Typ: Väglampor
- EyeComfort: Nej
- Fler egenskaper: Sensor, Vattentätt

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,48 kg
- Höjd: 21,5 cm
- Längd: 17,1 cm
- Bredd: 9,5 cm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniska specifikationer

- Totalt ljusflöde för armatur: 500
- Ljuskälla: 4000
- Energiklass för medföljande ljuskälla: E
- IP-kod: IP44
- Skyddsklass: Klass II
- Utbytbar ljuskälla: Ja

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514417656
- Nettovikt: 0,48 kg
- Bruttovikt: 0,57 kg
- Höjd: 23 cm
- Längd: 10,5 cm
- Bredd: 18 cm



Publiceringsdatum:
2025-05-22
Version: 0.288

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com