

PHILIPS

Splay vägglampa
12 W

Lampor för utomhusbruk

2700 K

Antracit

Sensor; Vattentålig

8719514417717



Lys automatiskt upp entrén

Den antracitgrå vägglampan Philips Splay ger din fasad ett modernt utseende. Den lyser upp entrén med ett indirekt och varmvitt ljus. Den integrerade rörelsesensorn tänder lampan automatiskt när någon är i närheten.

Hållbara belysningslösningar

- Lång livslängd – upp till 25 000 timmar

Inför design i trädgården

- Modern utomhusbelysning

Avancerad LED-teknologi

- 5 års garanti på LED-system

Förstklassig kvalitet

- Högkvalitativ aluminium och överlägsna syntetmaterial

Framtagen för utomhusbruk

- IP44 – vädertålig

Särskilda egenskaper

- Inbyggd rörelsesensor och skymningsrelä
- Kraftfullt ljus

8719514417717

Ljus av hög kvalitet

- Varmvitt ljus, 2 700 K

Funktioner

Lång livslängd – upp till 25 000 timmar



Tillförlitlig, högkvalitativ LED-lampa som håller upp till 25 000 timmar. Du kan känna dig lugn och behöver inte oroa dig i åratals, utan kan bara njuta av den perfekta trädgårdslampan varje kväll.

Modern utomhusbelysning

Imponerande, djärv och minimalistisk utomhusbelysning för trädgårdar, gångstigar och övriga utomhusutrymmen med Philips eleganta och moderna stil.

5 års garanti på LED-system



Utöver den vanliga 2 års garantin på armaturen erbjuder Philips 5 års garanti på LED-systemet (LED-modul och driftdon).

Högkvalitativ aluminium och överlägsna syntetmaterial



Den här Philips-lampan är speciellt tillverkad för utomhusbruk. Den är slitstark, tålig och lyser den upp din trädgård natt efter natt. Lampan är tillverkad i högkvalitativ formgjutet aluminium och överlägsna syntetmaterial.

IP44 – vädertålig



Den här utomhuslampan från Philips är särskilt utformad för fuktiga utomhusmiljöer och har genomgått noggranna tester för att kontrollera vattentåligheten. IP44-certifieringen innebär att den är certifierat kapslad från damm och vattenstänk – perfekt för allmänt utomhusbruk.

Inbyggd rörelsesensor och skymningsrelä




Den inbyggda rörelsesensorn ser till att lamporna välkomnar dig när du kommer hem på kvällen eller tänds om det kommer gäster. Det unika skymningsreläet slår automatiskt på lamporna när det börjar mörkna – perfekt för långa sommarkvällar eller för att du ska känna dig extra trygg.

Kraftfullt ljus

Den här Philips-utomhusarmaturen ger ett kraftfullt ljus som lyser upp din trädgård eller altan.

Varmvitt ljus, 2 700 K



Visste du att olika typer av vitt ljus identifieras med olika färgtemperaturer, mätt i Kelvin (K)? Lägre färgtemperatur ger ett varmt och behagligt vitt ljus, medan högre färgtemperatur ger ett svalt, mer uppiggande vitt ljus. Den här armaturen ger ett varmvitt, mysigt ljus vid 2 700 K.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: Antracit
- Material: Metall

Hållbarhet

- Nominell livslängd: 25 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Antirost och antidamm: Ja
- Dubbelriktade ljusstrålar: Nej
- click!FIX-montering: Ja
- Dag- och nattsensor: Ja
- Riktat ljus: Nej
- Dimbar: Nej
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- FFP – Frustrationsfritt paket: Nej
- Helt väderbeständig: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Rörelse- och dagsljussensor: Ja
- Rörelsesensor: Ja
- Passar perfekt för att skapa stämning: Nej
- Passar perfekt som orienteringsljus: Nej
- Bärbar: Nej
- Nätadapter medföljer: Nej
- Skyddshölje ingår: Nej
- Fjärrkontroll medföljer: Nej
- Tåligt material av hög kvalitet: Ja
- Kan roteras fritt åt olika håll: Nej
- Solenergi: Nej
- Lutningsbart huvud (upp-ned): No
- USB-laddning: Nej
- Varmvitt ljus: Ja
- Mittpunkt: Nej
- Mittpunkt: Nej
- Kontakttyp: No plug

Trädgård

- Trädgård: Trädgård och uteplats

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K

Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård, Patio
- Stil: Contemporary
- Typ: Vägglampor
- EyeComfort: Nej
- Fler egenskaper: Sensor, Vattentålig

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,66 kg
- Total höjd: 240 mm
- Total längd: 80 mm
- Total bredd: 160 mm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniska specifikationer

- Totalt ljusflöde för armatur: 1100
- Ljusfärg: 2700
- Energiklass för medföljande ljuskälla: E
- IP-kod: IP44 | Kabelskyddad och stänktålig
- Skyddsklass: Klass I – jordad
- Utbytbar ljuskälla: Nej

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514417717
- Nettovikt: 0,66 kg
- Bruttovikt: 0,74 kg
- Höjd: 30 cm
- Längd: 10 cm
- Bredd: 12 cm



Publiceringsdatum:
2025-08-30
Version: 0.400

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com