

# PHILIPS

Splay stolplampa 12  
W

Lampor för utomhusbruk

4 000 K

Antracit

Vattentålig

8719514417816



## Njut av en vackert upplyst trädgård

Den antracitgrå stolpen Philips Splay för utomhusbruk har en elegant design. Den lyser upp entrén med ett indirekt och kallvitt ljus och ger umgängesytorna liv med sitt högkvalitativa ljus.

### Hållbara belysningslösningar

- Lång livslängd – upp till 25 000 timmar

### Inför design i trädgården

- Modern utomhusbelysning

### Avancerad LED-teknologi

- 5 års garanti på LED-system

### Förstklassig kvalitet

- Högkvalitativ aluminium och överlägsna syntetmaterial

### Framtagen för utomhusbruk

- IP44 – vädertålig

### Särskilda egenskaper

- Kraftfullt ljus

### Ljus av hög kvalitet

- Kallvitt ljus, 4 000 K

# Funktioner

## Lång livslängd – upp till 25 000 timmar



Tillförlitlig, högkvalitativ LED-lampa som håller upp till 25 000 timmar. Du kan känna dig lugn och behöver inte oroa dig i åratal, utan kan bara njuta av den perfekta trädgårdslampan varje kväll.

## Modern utomhusbelysning

Imponerande, djärv och minimalistisk utomhusbelysning för trädgårdar, gångstigar och övriga utomhusutrymmen med Philips eleganta och moderna stil.

## 5 års garanti på LED-system



Utöver den vanliga 2 års garantin på armaturen erbjuder Philips 5 års garanti på LED-systemet (LED-modul och driftdon).

## Högkvalitativ aluminium och överlägsna syntetmaterial



Den här Philips-lampan är speciellt tillverkad för utomhusbruk. Den är slitstark, tålig och lyser den upp din trädgård natt efter natt. Lampan är tillverkad i högkvalitativ formgjutet aluminium och överlägsna syntetmaterial.

## IP44 – vädertålig




Den här utomhuslampan från Philips är särskilt utformad för fuktiga utomhusmiljöer och har genomgått noggranna tester för att kontrollera vattentåligheten. IP44-certifieringen innebär att den är certifierat kapslad från damm och vattenstänk – perfekt för allmänt utomhusbruk.

## Kraftfullt ljus

Den här Philips-utomhusarmaturen ger ett kraftfullt ljus som lyser upp din trädgård eller altan.

## Kallvitt ljus, 4 000 K



Visste du att olika typer av vitt ljus identifieras med olika färgtemperaturer, mätt i Kelvin (K)? Lägre färgtemperatur ger ett varmt och behagligt vitt ljus, medan högre färgtemperatur ger ett svalt, mer uppiggande vitt ljus. Den här armaturen ger ett kallvitt ljus vid 4 000 K.

# Specifikationer

## Design och finish

- Färg: Antracit
- Material: Metall

## Hållbarhet

- Nominell livslängd: 25 000

## Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbar höjd: Nej
- Justerbart spothuvud: Ojusterbar
- Antirost och antidamm: Ja
- Dubbelriktade ljusstrålar: Nej
- click!FIX-montering: Ja
- Dag- och nattsensor: Nej
- Riktat ljus: Nej
- Dimbar: Nej
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- FFP – Frustrationsfritt paket: Nej
- Helt väderbeständig: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Rörelse- och dagsljussensor: Nej
- Rörelsesensor: Nej
- Passar perfekt för att skapa stämning: Nej
- Passar perfekt som orienteringsljus: Nej
- Bärbar: Nej
- Nätagadapter medföljer: Nej
- Skyddshölje ingår: Nej
- Fjärrkontroll medföljer: Nej
- Tåligt material av hög kvalitet: Ja
- Kan roteras fritt åt olika håll: Nej
- Solenergi: Nej
- Lutningsbart huvud (upp-ned): Nej
- USB-laddning: Nej
- Mittpunkt: Nej
- Mittpunkt: Nej
- Kontakttyp: Ingen kontakt

## Trädgård

- Trädgård: Trädgård och uteplats

## Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 4000 K

## Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård, Altan
- Stil: Contemporary
- Typ: Stolplampor
- EyeComfort: Nej
- Fler egenskaper: Vattentålig

## Strömförbrukning

- Effekt: 12

## Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 1,39 kg
- Total höjd: 960 mm
- Total längd: 120 mm
- Total bredd: 160 mm

## Service

- Garanti: 5 år

## Tekniska specifikationer

- Totalt ljusflöde för armatur: 1200
- Lamptechnologi: LED
- Ljuskälla: Kallvitt ljus
- Energiklass för medföljande ljuskälla: E
- IP-kod: IP44
- Skyddsklass: Klass I – jordad
- Utbytbar ljuskälla: Nej
- Monteringsalternativ: Infälld

## Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

## Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

## Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514417816
- Nettovikt: 1,39 kg
- Bruttovikt: 1,68 kg
- Höjd: 105 cm
- Längd: 13,5 cm
- Bredd: 17,5 cm



Publiceringsdatum:  
2026-05-30  
Version: 0.378

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)