

# PHILIPS

Doris taklampa 6  
W

Lampor för utomhusbruk

2700 K

Svart

Vattentålig



8719514417878



## Skapa din stil med ljus

Philips Doris i svart ger din utemiljö ett modernt utseende. Den eleganta belysningen lyser upp entrén med ett varmvitt, högkvalitativt ljus.

### Hållbara belysningslösningar

- Lång livslängd – upp till 15 000 timmar

### Avancerad LED-teknologi

- LED-lampa av hög kvalitet

### Förstklassig kvalitet

- Material av hög kvalitet

### Framtagen för utomhusbruk

- IP54 – vädertålig

### Ljus av hög kvalitet

- Varmvitt ljus, 2 700 K

# Funktioner

## Lång livslängd – upp till 15 000 timmar



Tillförlitlig, högkvalitativ LED-lampa som håller upp till 15 000 timmar. Du kan känna dig lugn och behöver inte oroa dig i årtal, utan kan bara njuta av den perfekta trädgårdslampen varje kväll.

## LED-lampa av hög kvalitet



De här LED-lamporna använder en unik teknik utvecklad av Philips. De tänds omedelbart och ger direkt optimalt ljusflöde som framhäver de livfulla färgerna trädgården.

## Material av hög kvalitet




Utomhuslampan från Philips är tillverkad av högkvalitativa material med gedigen finish, för en stabil och hållbar produkt som står emot korrosion och fläckar i alla väderlekar

### IP54 – vädertålig

Den här utomhuslampan från Philips är särskilt utformad för fuktiga utomhusmiljöer och har genomgått noggranna tester för att kontrollera vattentåligheten. IP54-certifieringen innebär att den är certifierat kapslad från damm och vattenstänk – perfekt för allmänt utomhusbruk.

## Varmvitt ljus, 2 700 K



Visste du att olika typer av vitt ljus identifieras med olika färgtemperaturer, mätt i Kelvin (K)? Lägre färgtemperatur ger ett varmt och behagligt vitt ljus, medan högre färgtemperatur ger ett svalt, mer uppiggande vitt ljus. Den här armaturen ger ett varmvitt, mysigt ljus vid 2 700 K.

# Specifikationer

## Design och finish

- Färg: Svart
- Material: Metall, Plast

## Hållbarhet

- Nominell livslängd: 15 000

## Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

**Extra funktion/tillbehör medföljer.**

- Justerbart spothuvud: Ojusterbar
- Antirost och antidamm: Ja
- click!FIX-montering: Ja
- kompatibel med alla dimrar: Nej
- Dag- och nattsensor: Nej
- Riktat ljus: Ja
- Dimbar: Nej
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- FFP – Frustrationsfritt paket: Nej
- Helt väderbeständig: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Rörelse- och dagsljussensor: Nej
- Rörelsesensor: Nej
- Bärbar: Nej
- Fjärrkontroll medföljer: Nej
- Kan roteras fritt åt olika håll: Nej
- Solenergi: Nej
- Lutningsbart huvud (upp-ned): Nej
- USB-laddning: Nej
- Mittpunkt: Nej
- Kontakttyp: Ingen kontakt

**Trädgård**

- Trädgård: Trädgård och uteplats

**Ljusegenskaper**

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K

**Övrigt**

- Särskilt utformad för: Trädgård, Altan
- Stil: Contemporary
- Typ: Taklampor
- EyeComfort: Ja
- Fler egenskaper: Vattentålig

**Strömförbrukning**

- Effekt: 6

**Produktens mått och vikt**

- Nettovikt: 0,26 kg
- Total höjd: 70 mm
- Total längd: 220 mm
- Total bredd: 220 mm

**Service**

- Garanti: 5 år

**Tekniska specifikationer**

- Totalt ljusflöde för armatur: 600
- Lamptechnologi: LED
- Ljuskategori: Varmvitt ljus
- Energiklass för medföljande ljuskälla: F
- IP-kod: IP54
- Skyddsklass: Klass I – jordad
- Utbytbar ljuskälla: Nej

**Ljuskällan**

- Uppgraderbar programvara: Nej

**Kompatibilitet**

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

**Förpackningens mått och vikt**

- EAN/UPC – produkt: 8719514417878
- Nettovikt: 0,26 kg
- Bruttovikt: 0,53 kg
- Höjd: 28 cm
- Längd: 9 cm
- Bredd: 28 cm



Publiceringsdatum:  
2026-05-30  
Version: 0.293

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)