

PHILIPS

Bordslampa

Skrivbordslampor

DSK202 40 K

Svart

Stegdimring

8719514420397



Behagligt LED-ljus som är skonsamt för ögonen

Med sin robusta design och optimala prestanda är Philips LED Performance skrivbordslampa den perfekta armaturen i ditt hem. Den ger ett behagligt ljus som är skonsamt för ögonen.

Förstklassig kvalitet

- EyeComfort – ljus som är behagligt för ögonen

Styrning

- Stegvis ljusreglering

Funktioner

Eyecomfort

Dålig belysning är ansträngande för ögonen. Många av oss tillbringar mycket tid inomhus, så det är viktigare än någonsin med bra belysning hemma. Våra produkter uppfyller stränga testkriterier, till exempel effekter av flimmer, stroboskop,

bländning, färgåtergivning och dimring, för att garantera att de följer våra EyeComfort-krav. LED-ljuskällor från Philips ger inte bara ett behagligt ljus för stunden, de fortsätter att göra det under hela livslängden med en konstant ljuskvalitet, ljusflöde och färg under mer än ett decennium. Byt till

ljus som är behagligt för ögonen. Dina ögon kommer att tacka dig.

Stegvis ljusreglering

Välj mellan olika dimringsnivåer för att skapa rätt stämning.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Dimbar: Ja

Design och finish

- Färg: Svart
- Material: Metall, Plast

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 15 000
- Nominell livslängd: 15 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej

Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 4000 K
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 24 lm/W

Övrigt

- Särskilt utformad för: Sovrum, Vardagsrum, Kontor
- Stil: Contemporary
- Typ: Skrivbordslampor
- EyeComfort: Ja
- Fler egenskaper: Dimbar

Övriga egenskaper

- Ström: 1000 mA

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,33 kg
- Total höjd: 245 mm
- Total längd: 292 mm
- Total bredd: 39 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Totalt ljusflöde för armatur: 120
- Ljusfärg: 4000
- Nätström: 5 V
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 5
- IP-kod: IP20 | Fingerskyddad
- Skyddsklass: Klass III – säker extralåg spänning

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514420397
- Nettovikt: 0,33 kg
- Bruttovikt: 0,39 kg
- Höjd: 28,3 cm
- Längd: 6,8 cm
- Bredd: 10,3 cm



Publiceringsdatum:
2025-09-10
Version: 0.308

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com