

# PHILIPS

Mauve taklampa 16  
W

Taklampor

4 000 K

Vit

Sensor



8719514431867



## Lampa med rörelsesensor för bekvämlighet och extra låg energiförbrukning

Få smidigare belysning och spara energi på samma gång. Philips LED-taklampa med rörelsesensor tänds och släcks av en sensor, så du kan lämna rummet och gå in igen utan att fumla efter strömbrytare. Det breda detekteringsområdet och LED-teknik som reagerar direkt ser till att lamporna bara är på när det behövs.

### Enkel att uppleva

- Tack vare den inbyggda automatiska rörelsesensorn tänds denna armatur automatiskt när människor går förbi.
- Enkel installation

### Hållbarhet

- Energibesparande

# Funktioner

## Inbyggd rörelsesensor Enkel installation

Enklare installation. Fäst eller häng säkert på väggen eller i taket, sätt i

kontakten, och armaturen klar att tändas.

## Energibesparande

Sparar energi - bra för din ekonomi och miljön.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

## Design och finish

- Färg: Vitt
- Material: Metall, Plast

## Hållbarhet

- Antal tändcykler: 15 000
- Nominell livslängd: 15 000

## Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Ojusterbar
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej

## Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 4000 K
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 2
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 118

## Övrigt

- Särskilt utformad för: Kök, Sovrum, Matrum, Garage, Vardagsrum, Kontor
- Stil: Contemporary
- Typ: Taklampor
- EyeComfort: Ja
- Fler egenskaper: Sensor

## Övriga egenskaper

- Ström: 140 mA

## Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,5 kg
- Total höjd: 72 mm
- Total längd: 320 mm
- Total bredd: 320 mm

## Service

- Garanti: 5 år

## Tekniska specifikationer

- Diameter: 320 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 1900
- Lamptechnologi: LED
- Ljusfärg: Kallvitt ljus
- Nätström: AC 220–240
- Dimbar armatur: Nej
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass I – jordad

## Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

## Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

## Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514431867
- Nettovikt: 0,48 kg
- Bruttovikt: 0,79 kg
- Höjd: 34,2 cm
- Längd: 8,2 cm
- Bredd: 34,2 cm



Publiceringsdatum:  
2026-05-30  
Version: 0.252

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)