

# PHILIPS

Runner tak-/  
väggspotlight 4 x

Tak-/väggspotlights

Ljuskälla medföljer inte

Svart

ClickFix

8719514435353



## Lev i nuet

Denna spot i industristil är liten, slimmad och enkel, och passar perfekt i moderna rum. Det svarta aluminiumhöljet kompletterar ljuskällan felfritt. En enastående dekorativ produkt med en roterande ljuskälla.

### Matcha din inredningsstil

- Elegant och modern design

### Särskilda egenskaper

- Justerbart spothuvud
- Elegant svart

### Utformad för vardagsrum och sovrum

- Högkvalitativa material

# Funktioner

## Ett modernt utseende Justerbart spothuvud



Rikta ljuset dit det behövs genom att justera, rotera eller luta lampans spothuvud.

## Elegant svart

Svart är tidlöst och elegant och har den intensiva, djupa färgen av ebenholts trä.

## Högkvalitativa material

Den här lampan är tillverkad i lager av material med mönster av hög kvalitet och överlägsen finish. Det garanterar en stabil och hållbar produkt som kommer att förbättra ditt hem i många år framöver.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

## Design och finish

- Färg: Svart
- Material: Metall

## Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänade produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbar höjd: Nej
- Justerbart spothuvud: Justerbar – höj och sänk
- Antirost och antidamm: Nej
- Dubbelriktade ljusstrålar: Nej
- click!FIX-montering: Ja
- Dag- och nattsensor: Nej
- Riktat ljus: Nej
- Dimbar: Nej
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- FFP – Frustrationsfritt paket: Nej
- Helt väderbeständig: Nej
- Integrerad LED-belysning: Nej
- Rörelse- och dagsljussensor: Nej
- Rörelsesensor: Nej
- Passar perfekt för att skapa stämning: Ja
- Passar perfekt som orienteringsljus: Ja
- Bärbar: Nej
- Skyddshölje ingår: Nej
- Fjärrkontroll medföljer: Nej
- Tåligt material av hög kvalitet: Ja
- Kan roteras fritt åt olika håll: Ja
- Solenergi: Nej
- Lutningsbart huvud (upp-ned): Handbok
- USB-laddning: Nej
- Varmvitt ljus: Nej
- Mittpunkt: Nej
- Mittpunkt: Nej
- Kontakttyp: Ingen kontakt

**Övrigt**

- Särskilt utformad för: Kök, Sovrum, Matrum, Vardagsrum, Kontor, Hall
- Stil: Contemporary
- Typ: Tak-/väggspotlights
- Fler egenskaper: ClickFix

**Produktens mått och vikt**

- Nettovikt: 1,16 kg
- Total höjd: 109 mm
- Total längd: 240 mm
- Total bredd: 240 mm

**Service**

- Garanti: 2 år

**Tekniska specifikationer**

- Totalt ljusflöde för armatur: -
- Lamptechnologi: LED
- Nätström: AC 220–240
- Sockel: GU10
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 20W
- Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 20
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass I – jordad
- Utbytbar ljuskälla: Ja
- Antal ljuskällor: 4
- Monteringsalternativ: Infälld

**Ljuskällan**

- Uppgraderbar programvara: Nej

**Kompatibilitet**

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

**Förpackningens mått och vikt**

- EAN/UPC – produkt: 8719514435353
- Nettovikt: 1,16 kg
- Bruttovikt: 1,39 kg
- Höjd: 25,1 cm
- Längd: 11,3 cm
- Bredd: 25,3 cm



Publiceringsdatum:  
2026-05-30  
Version: 0.408

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)