

# PHILIPS

Star tak-/  
väggspotlight 2 x

Tak-/väggspotlights

2700 K

Svart

Dimbar;ClickFix



8719514435391



## Inred hemmet med ljus

Denna Philips myLiving Star LED-spot utstrålar tidlös elegans med sitt ben i krom och svarta puderbelagda hölje. Med denna Philips LED dimbara spot kan du dimma mjukt till rätt ljusnivå – från ljust funktionellt för vardagssysslor till ett mjukt ljus för avkopplande stunder.

### Hållbara belysningslösningar

- Kompatibel med väggdimrar
- LED-lampa av hög kvalitet

### Avancerad LED-teknologi

- Varmvitt ljus

### Särskilda egenskaper

- Justerbart spothuvud

### Smidig belysning som ger sinnesro

- Lampan har en livslängd för upp till 30 års användning
- 5 års garanti som ger sinnesro

# Funktioner

## Kompatibel med väggdimrar



Justera ljusstyrkan hos den här ljuskällan från Philips med en väggdimmer (medföljer ej) för att sätta stämningen i rummet, lyfta fram en inredningsdetalj i hemmet med mera.

## LED-lampa av hög kvalitet



Den integrerade LED-teknologin är en unik Philips-lösning som gör att ljuset tänds direkt, med optimalt ljusflöde som får färgerna i ditt hem att se mer levande ut.

## Varmvitt ljus



Den här lampan använder den allra senaste belysningstekniken från Philips med nya toppmodernerna, varmvita högeffektiva LED-ljuskällor som ger ett fantastiskt ljus med en färgtemperatur på 2700 Kelvin.

## Justerbart spothuvud



Rikta ljuset dit det behövs genom att justera, rotera eller luta lampans spothuvud.

## Livslängd på upp till 30 år

LED-lampor håller längre och du slipper hålla på och byta ljuskälla hela tiden. Detta minskar avfallet avsevärt och dessutom sparar du pengar på sikt.

## 5 års garanti

Alla våra spotlights är byggda för att hålla länge. De säljs med 5 års garanti så att du kan njuta av kvalitetsbelysning med lång hållbarhet varje dag.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

## Design och finish

- Färg: Svart
- Material: Metall

## Hållbarhet

- Antal tändcykler: 30 000
- Nominell livslängd: 30 000

## Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

**Extra funktion/tillbehör medföljer.**

- Justerbar höjd: Nej
- Justerbart spothuvud: Justerbar – höj och sänk
- Antirost och antidamm: Nej
- Dubbelriktade ljusstrålar: Nej
- click!FIX-montering: Ja
- Dag- och nattsensor: Nej
- Riktat ljus: Nej
- Dimbar: Nej
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- FFP – Frustrationsfritt paket: Nej
- Helt väderbeständig: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Rörelse- och dagsljussensor: Nej
- Rörelsesensor: Nej
- Passar perfekt för att skapa stämning: Ja
- Passar perfekt som orienteringsljus: Ja
- Bärbar: Nej
- Skyddshölje ingår: Nej
- Fjärrkontroll medföljer: Nej
- Tåligt material av hög kvalitet: Ja
- Kan roteras fritt åt olika håll: Ja
- Solenergi: Nej
- Lutningsbart huvud (upp-ned): Handbok
- USB-laddning: Nej
- Mittpunkt: Nej
- Mittpunkt: Nej
- Kontakttyp: Ingen kontakt

**Ljusegenskaper**

- Spridningsvinkel: 45
- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 110

**Övrigt**

- Särskilt utformad för: Kök, Sovrum, Matrum, Vardagsrum, Kontor, Hall
- Stil: Contemporary
- Typ: Tak-/väggspotlights
- EyeComfort: Ja
- Fler egenskaper: ClickFix, Dimbar

**Produktens mått och vikt**

- Nettovikt: 0,5 kg
- Kabellängd: 460
- Total höjd: 82 mm
- Total längd: 198 mm
- Total bredd: 60 mm

**Service**

- Garanti: 5 år

**Tekniska specifikationer**

- Totalt ljusflöde för armatur: 1000
- Lamptechnologi: LED
- Ljuskälla: Varmvitt ljus
- Nätström: AC 220–240
- Dimbar armatur: Ja
- Energiklass för medföljande ljuskälla: F
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 9
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass I – jordad
- Utbytbar ljuskälla: Ja
- Antal ljuskällor: 2
- Monteringsalternativ: Infälld

**Ljuskällan**

- Uppgraderbar programvara: Nej

**Kompatibilitet**

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

**Förpackningens mått och vikt**

- EAN/UPC – produkt: 8719514435391
- Nettovikt: 0,5 kg
- Bruttovikt: 0,61 kg
- Höjd: 21,7 cm
- Längd: 7,2 cm
- Bredd: 9,2 cm



Publiceringsdatum:  
2026-05-30  
Version: 0.271

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)