

PHILIPS

Filamentkronljuskälla
klar 25 W S26 E14

LED

2700 K

250 lm

15 000 tim.



8719514441439



En ljuskälla som saknar motstycke

Philips LED-ljuskällor sprider ett vackert, varmvitt ljus, har en ovanligt lång livslängd och är energibesparande. Med sin rena och eleganta design är den här ljuskällan det perfekta alternativet när du vill byta ut dina klara standardljuskällor.

Ljus av hög kvalitet

- Utformad för att vara behaglig för ögonen

Skapa rätt belysning för hemmet

- En enkel LED för daglig användning

Funktioner

Utformad för att vara behaglig för ögonen



Det är enkelt att se hur skarp belysning kan anstränga ögonen. Om det är för ljust bländas man. Om det är för dämpat kan man uppleva flimmer. Nu kan du försiktigt lysa upp hemmet och skapa den perfekta stämningen med LED-belysning som är behaglig för ögonen.

En enkel LED för daglig användning

Philips LED för daglig användning är den perfekta ljuskällan för dina basbehov. Du får ett vackert ljus och pålitlig prestanda – till ett bra pris.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: S26
- Sockel: E14
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Dimbar: Nej
- Material i lampan: Glas

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 20 000
- Nominell livslängd: 15 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Integrerad LED-belysning: Ja

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 270
- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Nominellt ljusflöde: 250 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
- Färgkod: 827 | CCT of 2700K
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 100

Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

Förpackningsinformation

- EAN: 8719514441439
- EOC: 871951444143900
- Produkttitel: LED classic 25W T25S E14 CL ND SRT6

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.4
- Spänning: 230 V
- Wattmotsvarighet: 25
- Energieffektivitetsetikett (EEL): F
- Effekt: 2,5
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 3

Produktens mått och vikt

- Total höjd: 61 mm
- Total längd: 61 mm
- Total bredd: 26 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50
- Lamptechnologi: LED
- EPREL-registreringsnummer: 1031264

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514441439
- Nettovikt: 0,01 kg
- Bruttovikt: 0,02 kg
- Höjd: 14,7 cm
- Längd: 3 cm
- Bredd: 7,5 cm



Publiceringsdatum:
2026-07-01
Version: 0.238

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com