

# PHILIPS

Reflektor 100 W  
PAR38 E27

LED

2700 K

1 000 lm

25 000 tim.

Dimring



8719514443280



## Hållbar LED- accentbelysning med riktad ljusstråle

LED-lampan ger en riktad stråle med dimbart varmvitt ljus och är en mycket bra dimbar ersättning för traditionella reflektorlampor

### Ljus av hög kvalitet

- Läs mer om belysning

### Välj ett enkelt alternativ till dina gamla glödlampor

- Liknar halogenreflektorlampan i storlek och form

### Skapa rätt belysning för hemmet

- Perfekt för accentbelysning

# Funktioner

## Läs mer om belysning



Färgtemperatur: ljus kan ha olika färgtemperatur som mäts i enheten kelvin (K). Lampor med låga kelvinvärden ger ett varmt, rogivande sken – medan lampor med högre kelvinvärden ger ett kallt, mer uppiggande ljus. CRI: Färgåtergivningsindex (CRI) används för att beskriva effekten av en ljuskälla

på färgers utseende. Solljus har ett CRI på 100. Philips LED-lampor har alltid ett CRI på över 80 för att skapa äkta och naturliga färger.

## Ersätter halogenspotten



Modern och energibesparande LED-reflektor med vacker design och välbekanta mått – det perfekta, hållbara alternativet till traditionella halogenreflektorlampor.

## Perfekt för accentbelysning



LED-reflektor med 25 graders modern smalvinklad ljusstråle som passar för både accent- och allmänbelysning. Lampan kan användas i infällda armaturer och justerbara takarmaturer – perfekt i köket, ovanför köksön, i vardagsrummet och över matbordet.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Riktad reflektor
- Sockel: E27
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Dimbar: Ja
- Material i lampan: Glas

## Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 25 000

## Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Integrerad LED-belysning: Ja

## Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 25
- Färgåtergivningsindex: 90
- Färgtemperatur: 2700 K
- Nominellt ljusflöde: 1000 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 0.5
- Färgkod: 927 | CCT of 2700K
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 76

## Övrigt

- Fler egenskaper: Dimbar

## Förpackningsinformation

- EAN: 8719514443280
- EOC: 871951444328000
- Produkttitel: LED Classic 100W PAR38 WW 25D D 1PF/4

## Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.7
- Spänning: 220-240 V
- Wattmotsvarighet: 100
- Energieffektivitetsetikett (EEL): F
- Effekt: 13
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 13

#### Produktens mått och vikt

- Total höjd: 134 mm
- Total längd: 134 mm
- Total bredd: 122 mm

#### Märkvärden

- Nominell toppintensitet: 4800 cd

#### Service

- Garanti: 2 år

#### Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Lamptechnologi: LED
- EPREL-registreringsnummer: 1121745

#### Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

#### Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

#### Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514443280
- Nettovikt: 0,3 kg
- Bruttovikt: 0,49 kg
- Höjd: 18,2 cm
- Längd: 13 cm
- Bredd: 13 cm



Publiceringsdatum:  
2026-07-01  
Version: 0.319

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)