

PHILIPS

LED-lysrör EM T8

LED

1 200 mm

6 500 K

G13



8719514444331



Hållbar LED- arbetsbelysning med utmärkt ljuskvalitet

Att uppgradera till Philips LED-lysrör är ett snabbt och enkelt sätt att ersätta dina gamla lysrör med modern och effektiv LED-teknik. Det här Philips LED-lysröret är perfekt för platser som behöver mycket ljus.

Välj en hållbar lösning

- Reducera din energiförbrukning med LED-ljuskällor utan att ge avkall på ljuskvaliteten. Spara över 50 % energi genom att byta ut dina befintliga lysrör (förbjudna enligt EU sedan 2023).

LED-lampa av hög kvalitet som håller i decennier

- Med en livslängd på upp till 15 000 timmar slipper du krånglet med att byta ljuskällor ofta och får en perfekt belysningslösning i mer än 15 år.

Välj ett enkelt alternativ till dina gamla lysrör

- Den perfekta ersättningen för linjära lysrör och kan sättas rakt in i befintliga lampor. Enkel plug and play-lösning som inte kräver nya dragning av nya kablar.

Funktioner

Sparar över 50 % energi jämfört med lysrör

Lång livslängd på 15 000 timmar
Snabbt och enkelt att installera

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: T8
- Sockel: G13
- Dimbar: Nej
- Ljuskällans ytbehandling: Frostad
- Material i lampan: Glas

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 15 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 240 °
- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 6500 K
- Nominellt ljusflöde: 1600 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 0.5
- Färgkod: 865 | CCT of 6500K
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 100 lm/W

Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

Förpackningsinformation

- EAN: 8719514444331
- EOC: 871951444433100
- Produkttitel: LED T8 1200mm 16W G13 CDL 1CT/4

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.5
- Spänning: 220-240 V
- Energieffektivitetsetikett (EEL): F
- Effektförbrukning: 16
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 16

Produktens mått och vikt

- Total höjd: 1 212 mm
- Total längd: 1 212 mm
- Total bredd: 28 mm

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60
- EPREL-registreringsnummer: 491854
- Kompatibilitet med drivdon: EM

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514444331
- Nettovikt: 0,18 kg
- Bruttovikt: 0,23 kg
- Höjd: 127,7 cm
- Längd: 3,1 cm
- Bredd: 3,1 cm



Publiceringsdatum:
2025-08-30
Version: 0.483

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com