

PHILIPS

Filamentljuskälla klar
60 W A60 E27 x3

LED

4 000 K

850 lm

15 000 tim.



8719514450936



LED-belysning med utmärkt ljuskvalitet

Philips LED-ljuskällor sprider ett vackert, varmvitt ljus, har en exceptionellt lång livslängd och är energisnål. Med sin rena och eleganta design är den här ljuskällan det perfekta alternativet när du vill byta ut dina standardljuskällor.

Skapa rätt belysning för hemmet

- Perfekt för allmän rumsbelysning

Funktioner

Perfekt för allmänbelysning



LED-standardlamporna från Philips är moderna, mångsidiga och passar perfekt som allmänbelysning.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktad ljuskälla
- Sockel: E27
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Dimbar: Nej
- Material i lampan: Glas

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 20 000
- Nominell livslängd: 15 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Integrerad LED-belysning: Ja

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 4000 K
- Nominellt ljusflöde: 850 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
- Färgkod: 840 | CCT of 4000K
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 121

Övrigt

- EyeComfort: Nej

Förpackningsinformation

- EAN: 8719514450936
- EOC: 871951445093600
- Produkttitel: LED classic 60W A60 E27 CW CLND 3CT/4 EC

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.51
- Spänning: 220-240 V
- Wattmotsvarighet: 60
- Energieffektivitetsetikett (EEL): E
- Effekt: 7
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 7

Produktens mått och vikt

- Total höjd: 106 mm
- Total längd: 106 mm
- Total bredd: 60 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Lamptechnologi: LED
- EPREL-registreringsnummer: 1825164

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514450936
- Höjd: 12,1 cm
- Nettovikt: 0,1 kg
- Längd: 7,8 cm
- Bruttovikt: 0,17 kg
- Bredd: 21,8 cm



Publiceringsdatum:
2026-07-01
Version: 0.276

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com