

PHILIPS

Spot 35 W PAR16
GU10 x3

LED

4 000 K

275 lm

15 000 tim.



8719514451599



LED-belysning med utmärkt ljuskvalitet

Philips LED-spotlights ger en riktad, klar ljusstråle, har en ovanligt lång livslängd och är mycket energibesparande. Den här spotten är det perfekta, långvariga alternativet när du vill byta ut dina 35 W-spottar med GU10-sockel.

Ljus av hög kvalitet

- Kallt, vitt ljus

Välj ett enkelt alternativ till dina gamla glödlampor

- Liknar halogenreflektorlampan i storlek och form

Skapa rätt belysning för hemmet

- Perfekt för accentbelysning

Funktioner

Kallt, vitt ljus



Den här ljuskällan har en färgtemperatur på 4 000 K och ger ett extra kallt, fräscht och klart ljus.

Ersätter halogenspotten



Modern och energibesparande LED-reflektor med vacker design och välbekanta mått – det perfekta, hållbara alternativet till traditionella halogenreflektorlampor.

Perfekt för accentbelysning



Modern LED-spot med 36 graders bredvinklat ljusflöde som passar som både accent- och allmänbelysning. Spotten kan användas i infällda armaturer och justerbara takarmaturer – perfekt i köket, ovanför köksön, i vardagsrummet och över matbordet.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Riktad reflektor
- Sockel: GU10
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Dimbar: Nej
- Material i lampan: Glas

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 15 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Integrerad LED-belysning: Ja

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 36
- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 4000 K
- Nominellt ljusflöde: 275 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 0.5
- Färgkod: 840 | CCT of 4000K
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 78

Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

Förpackningsinformation

- EAN: 8719514451599
- EOC: 871951445159900
- Produkttitel: LEDClassic 35W GU10 CW 36D ND 3CT/6 EC

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.5
- Spänning: 220-240 V
- Wattmotsvarighet: 35
- Energieffektivitetsetikett (EEL): F
- Effekt: 3,5
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 4

Produktens mått och vikt

- Total höjd: 54 mm
- Total längd: 54 mm
- Total bredd: 50 mm

Märkvärden

- Nominell toppintensitet: 590 cd

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Lamptechnologi: LED
- EPREL-registreringsnummer: 391857

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514451599
- Nettovikt: 0,15 kg
- Bruttovikt: 0,19 kg
- Höjd: 11,4 cm
- Längd: 5,2 cm
- Bredd: 10,6 cm



Publiceringsdatum:
2026-07-04
Version: 0.373

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com