

# PHILIPS

Tyla väglampa 1,2 W

Lampor för utomhusbruk

3 000 K

Antracit

Sensor;Solceller;Vattentålig



8719514476912



## Våra mest energieffektiva LED-lampor hittills.

Philips har utvecklat en otroligt effektiv solcellsdriven LED-utomhusbelysning med ny teknik för att minska koldioxidutsläpp, minska materialavfall och sänka energianvändningen. Genom en överlägsen livslängd på 50 000 timmar håller den fem gånger längre än motsvarande produkter till Philips LED. Precis vad som behövs för en mer hållbar planet.

### Enkel installation

- Inget kablage krävs

### Hållbara belysningslösningar

- Lång livslängd – upp till 50 000 timmar
- Ultra Efficient Solar

### Avancerad LED-teknologi

- 5 års garanti på LED-system

### Förstklassig kvalitet

- Högkvalitativ aluminium och överlägsna syntetmaterial

8719514476912

**Framtagen för utomhusbruk**

- IP44 – vädertålig

**Särskilda egenskaper**

- Lampa med dubbla ljusstyrkor
- Inbyggd rörelsesensor och skymningsrelä

# Funktioner

## Inget kablage krävs




Den här lampan drivs helt av solljuset. I och med att inga kablar krävs är det enkelt att placera ut och flytta runt de här lamporna i trädgården.

## Lång livslängd – upp till 50 000 timmar



Tillförlitlig, högkvalitativ LED-lampa som håller upp till 50 000 timmar. Du kan känna dig lugn och behöver inte oroa dig i årtal, utan kan bara njuta av den perfekta trädgårdslampan varje kväll.

## Ultra Efficient Solar



Med Philips Ultra Efficient Solar-system ger de här armaturerna ljus i upp till 40 timmar på ett fulladdat batteri. Njut av klart ljus hela kvällen, även om dagen har varit mulen.

## 5 års garanti på LED-system



Utöver den vanliga 2 års garantin på armaturen erbjuder Philips 5 års garanti på LED-systemet (LED-modul och driftdon).

## Högkvalitativ aluminium och överlägsna syntetmaterial



Den här Philips-lampan är speciellt tillverkad för utomhusbruk. Den är slitstark, tålig och lyser den upp din trädgård natt efter natt. Lampan är tillverkad i högkvalitativ formgjutet aluminium och överlägsna syntetmaterial.

## IP44 – vädertålig



Den här utomhuslampan från Philips är särskilt utformad för fuktiga utomhusmiljöer och har genomgått noggranna tester för att kontrollera vattentåligheten. IP44-certifieringen innebär att den är certifierat kapslad från damm och vattenstänk – perfekt för allmänt utomhusbruk.

## Lampa med dubbla ljusstyrkor

Skapa en flexibel och tilltalande miljö med funktionen för dubbla ljusstyrkor. Lampan dimmas när ingen är i närheten och ökar automatiskt i ljusstyrka när någon kommer nära, för att du ska få rätt ljusstyrka när du behöver den.

## Inbyggd rörelsesensor och skymningsrelä



Den inbyggda rörelsesensorn ser till att lamporna välkomnar dig när du kommer hem på kvällen eller tänds om det kommer gäster. Det unika skymningsreläet slår automatiskt på lamporna när det börjar mörkna – perfekt för långa sommarkvällar eller för att du ska känna dig extra trygg.

# Specifikationer

## Design och finish

- Färg: Antracit
- Material: Metall

## Hållbarhet

- Nominell livslängd: 50 000

## Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Ojusterbar
- Antirost och antidamm: Ja
- Dubbelriktade ljusstrålar: Nej
- click!FIX-montering: Ja
- Dag- och nattsensor: Ja
- Helt väderbeständig: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Rörelsesensor: Ja
- Solenergi: Ja
- Mittpunkt: Nej

## Trädgård

- Trädgård: Trädgård och uteplats

## Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 3000 K

## Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård, Altan
- Stil: Contemporary
- Typ: Väglampor
- EyeComfort: Nej
- LED-innovationer: UltraEfficient
- Fler egenskaper: Sensor, Solceller, Vattentålig

## Strömförbrukning

- Effekt: 1,2

## Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,7 kg
- Total höjd: 188 mm
- Total längd: 184 mm
- Total bredd: 158 mm

## Service

- Garanti: 5 år

## Tekniska specifikationer

- Totalt ljusflöde för armatur: 250
- Lamptechnologi: LED
- Ljutfärg: Vitt ljus
- Nätström: 4 V
- Dimbar armatur: Nej
- Energiklass för medföljande ljuskälla: A
- IP-kod: IP44
- Skyddsklass: Klass III – säker extralåg spänning
- Utbytbar ljuskälla: Nej

## Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

## Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

## Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514476912
- Nettovikt: 0,65 kg
- Bruttovikt: 1 kg
- Höjd: 20 cm
- Längd: 17,5 cm
- Bredd: 21,5 cm



Publiceringsdatum:  
2026-07-01  
Version: 0.394

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)