

PHILIPS

Mimosa vägglamp
7 W

Lampor för utomhusbruk


2700 K

Antracit

Vattentålig



8719514477254



Rikta enkelt högkvalitativt LED-ljus dit du vill ha det

Mimosa-familjen innehåller vägg- och marklampor i en helt ny design som gör att du kan rikta ljuset vart du vill. Mimosa-lamporna är tillverkade av högkvalitativt aluminium och deras effektiva LED-moduler och pålitliga elektronik säkerställer en lång livslängd. Finns i varmt eller kallvitt ljus.

Lättanvänd

- Justerbar ljusriktning
- Bred ljusspridning

Hållbara belysningslösningar

- Lång livslängd – upp till 25 000 timmar

Avancerad LED-teknologi

- 5 års garanti på LED-system
- LED-lampa av hög kvalitet

Förstklassig kvalitet

- Högkvalitativ aluminium och överlägsna syntetmaterial

Framtagen för utomhusbruk

- IP44 – vädertålig

Funktioner

Justerbar ljusriktning

Den unika vridbara panelen ger dig möjlighet att rikta ljuset dit du vill. Sätt upp perfekt belysning för dina utomhusaktiviteter – oavsett om det är middag med familj och vänner i trädgården eller du själv med en bra bok på verandan.

Bred ljusspridning

Högre ljusstyrka för alla dina utomhusutrymmen.

Lång livslängd – upp till 25 000 timmar



Tillförlitlig, högkvalitativ LED-lampa som håller upp till 25 000 timmar. Du kan känna dig lugn och behöver inte oroa dig i årtal, utan kan bara njuta av den perfekta trädgårdslampan varje kväll.

5 års garanti på LED-system



Utöver den vanliga 2 års garantin på armaturen erbjuder Philips 5 års garanti på LED-systemet (LED-modul och driftdon).

LED-lampa av hög kvalitet



De här LED-lamporna använder en unik teknik utvecklad av Philips. De tänds omedelbart och ger direkt optimalt ljusflöde som framhäver de livfulla färgerna i trädgården.

Högkvalitativ aluminium och överlägsna syntetmaterial



Den här Philips-lampan är speciellt tillverkad för utomhusbruk. Den är slitstark, tålig och lyser den upp din trädgård natt efter natt. Lampan är tillverkad i högkvalitativ formgjutet aluminium och överlägsna syntetmaterial.

IP44 – vädertålig



Den här utomhuslampan från Philips är särskilt utformad för fuktiga utomhusmiljöer och har genomgått noggranna tester för att kontrollera vattentåligheten. IP44-certifieringen innebär att den är certifierat kapslad från damm och vattenstänk – perfekt för allmänt utomhusbruk.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: Antracit
- Material: Metall

Hållbarhet

- Nominell livslängd: 25 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Antirost och antidamm: Ja
- Dubbelriktade ljusstrålar: Nej
- Dag- och nattsensor: Nej
- Helt väderbeständig: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Rörelsesensor: Nej
- Solenergi: Nej
- Mittpunkt: Nej

Trädgård

- Trädgård: Trädgård och uteplats

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K

Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård, Altan
- Stil: Contemporary
- Typ: Vägglampor
- EyeComfort: Nej
- Fler egenskaper: Vattentålig

Strömförbrukning

- Effekt: 7

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,406 kg
- Total höjd: 171 mm
- Total längd: 117 mm
- Total bredd: 120 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Totalt ljusflöde för armatur: 630
- Lamptechnologi: LED
- Ljuskälla: Varmvitt ljus
- Nätström: 220-240
- Energiklass för medföljande ljuskälla: F
- IP-kod: IP44
- Skyddsklass: Klass I – jordad
- Utbytbar ljuskälla: Nej

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514477254
- Nettovikt: 0,41 kg
- Bruttovikt: 0,51 kg
- Höjd: 18,5 cm
- Längd: 5,5 cm
- Bredd: 14 cm



Publiceringsdatum:
2026-06-27
Version: 0.319

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com