

# PHILIPS

Diamond Cut  
UltraEfficient infälld  
lampa 2 W 95 mm

UltraEfficient

3 000 K

Vit

8719514494589



## Överlägsen ljuskvalitet och design

Philips har utvecklat ett extremt effektivt Downlight som använder sig av ny teknik för att minska koldioxidutsläpp, minska materialavfall och sänka energianvändningen. Med en överlägsen 50 000 timmars livslängd håller den 3 gånger längre än motsvarande produkter till Philips LED Downlight – och använder endast 50 % energi. Precis vad som behövs för en mer hållbar planet.

### Hållbara belysningslösningar

- Philips erbjuder 5 års garanti på LED-modulen och driftdonet

### Ljuseffekt

- Ljusspridare av hög kvalitet Klart ljus med jämn fördelning

### Material och ytbehandling

- Metallmaterial av hög kvalitet

# Funktioner

## 5 års garanti på LED-system



Utöver den vanliga 2 års garantin på lampan erbjuder Philips 5 års garanti på LED-systemet, dvs. lampans LED-modul och driftdon.

## Ljusspridare av hög kvalitet Klart ljus med jämn fördelning



Ljusspridaren sprider mjukt ljus jämnt i dina rum.

## Metallmaterial av hög kvalitet



Hållbart och snyggt metallmaterial för kraftig ytbehandling.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Rund

## Design och finish

- Färg: White
- Material: Metall, Plast

## Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 51 år
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Antal tändcykler: 25 000
- Nominell livslängd: 50 000 h

## Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Nej
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej

## Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 110 °
- Färgkonsekvens: 5 SDCM
- Färgåtergivningindex: 80
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: <2

## Övrigt

- Särskilt utformad för: Sovrum, Vardagsrum, Matrum, Kök, Hemmakontor
- Stil: Contemporary
- Typ: Infällda lampor
- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: UltraEfficient

## Övriga egenskaper

- Ström: 22 mA
- Effektivitet: 180 lm/W

## Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.35

## Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,083 kg
- Hållängd: 6.8-8.0 cm
- Hålbredd: 6.8-8.0 cm
- Höjd: 4,95 cm
- Längd: 9,5 cm
- Infällningsdjup: 0,2 cm
- Bredd: 9,5 cm

### Service

- Garanti: 5 år

### Tekniska specifikationer

- Diameter: 95 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 360
- Ljuskälla: 3000
- Nätström: AC 220–240
- Dimbar armatur: Nej
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla:  
2
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass II



Publiceringsdatum:  
2025-05-06  
Version: 0.330

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)