



Wi-Fi BLE 60W A60 E27 927 DIM 2PF/6



Njut av mer bekvämlighet i vardagen med denna smarta WiZ LED A60-glödlampa. Denna glödlampa ger ett mjukt vitt ljus som kan dimmas till önskad ljusstyrka via en app eller med rösten. Du kan ställa in ett schema för att slå på och stänga av lampor enligt dina dagliga eller veckovisa rutiner. Du kan också styra lamporna via fjärråtkomst om du inte är hemma. WiZ-lampor ansluter till din befintliga Wi-Fi-router, ingen ytterligare enhet behövs.


PRODUKTFÖRDELAR

- Dimbar varmvit smart ljuskälla
- Upp till 806 lumen
- Enkel plug and play
- Styr med app eller röst



Smarta belysningsfunktioner som är enkla att ställa in

Få tillgång till de smarta funktionerna direkt genom att ansluta WiZ-lamporna till ditt Wi-Fi-nätverk. Styr belysningen när du inte är hemma genom att schemalägga lamporna så att de tändas och släcks automatiskt. Du behöver inte installera extra produkter såsom nav eller port!



Exklusivt SpaceSense™-ljus som slås på med rörelse

Tekniken SpaceSense i WiZ omvandlar dina lampor till rörelsesensorer. Med minst två WiZ-lampor i ett rum kan du aktivera funktionen SpaceSense i WiZ-appen och få lamporna att tändas och släckas automatiskt med rörelsedetektering. Det är enkelt. Det är WiZ.



Övervaka din energiförbrukning

Få en överblick över lampornas energiförbrukning med WiZ-appen. Få enkelt en vecko- eller dagsrapport som hjälper dig att hålla koll på energiförbrukningen i hemmet.



Ställ in lampor efter ditt eget schema

Automatisera de smarta lamporna så att de följer dina dagliga eller veckovisa rutiner. Schemalägg lamporna att tändas på morgonen eller innan du kommer hem, och låt dem vara släckta för att spara energi när de inte behöver vara tända.



Lys upp med mjukt och varmvitt ljus

Skapa en mysig atmosfär med varmvitt ljus. Ett smart ljus som anpassar sig efter dina dagliga aktiviteter.



Dimma dina smarta lampor även utan dimmer

Justera belysningen till önskad ljusstyrka med din smartphone, WiZ-fjärrkontrollstillbehöret eller med din röst. Du behöver inte installera någon dyr dimmer!

SPECIFIKATIONER

LAMPANS EGENSKAPER

Avsedd användning: Inomhus
Lampans form: A60
Sockel: E27
Teknik: Smart WiFi
Typ av glas: Frostad
Dimbar: Trådlös dimring

STORLEK

Höjd: 12,2 cm
Vikt: 0,12 kg
Bredd: 6 cm

HÅLLBARHET

Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 25 år
Bibehållet ljusflöde: 70%
Antal tändcykler: 50 000
Nominell livslängd: 25 000 h

LJUSEGENSKAPER

Färgkonsekvens: 6 SDCM
Färgåtergivningsindex: 90
Färgtemperatur: 2700 K
Ljutfärgskategori: Varmvitt
Nominellt ljusflöde: 806 lm
Tändtid: <0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt

ÖVRIGA EGENSKAPER

Ström: 70 mA
Effektivitet: 100 lm/W

FÖRPACKNINGSGENOMGÅNG

EAN: 8719514550070
EOC: 871951455007001
Produkttitel: Wi-Fi BLE 60W A60 E27
927 DIM 2PF/6

STRÖMFÖRBRUKNING

Effektfaktor: 0,51
Spänning: 220-240 V
Wattstyrka: 8 W
Wattmotsvarighet: 60 W
Energieffektivitetsetikett (EEL): F

PRODUKTENS MÅTT OCH VIKT

Längd: 12,2 cm

MÄRKVÄRDEN

Specifiserad livslängd: 25 000 h
Specifiserat ljusflöde: 806 lm
Specifiserad effekt: 8 W

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Frekvens: 50-60 Hz
EPREL-registreringsnummer: 584553
Mätreferens för ljusflöde: Sphere

FÖRPACKNINGENS MÅTT OCH VIKT

EAN/UPC – produkt: 8719514550070
Nettovikt: 0,26 kg
Bruttovikt: 0,26 kg
Höjd: 16 cm
Längd: 7 cm
Bredd: 14 cm
Materialnummer (12NC):
929002450242