




IMAGEO 1x justerbar spotlight

Med en elegant och modern design erbjuder WiZ Imageo med smart påbyggd spotlight i svart en justerbar spot och ett varmt eller kallvitt ljus för ditt rum. Använd med ditt befintliga Wi-Fi för att styra med WiZ-appen eller din röst.

PRODUKTFÖRDELAR

- Ställbart vitt ljus
- Plattans mått: Ø8 CM
- IP20/metall/svart



Smarta belysningsfunktioner som är enkla att ställa in

Få tillgång till de smarta funktionerna direkt genom att ansluta WiZ-lampan till ditt Wi-Fi-nätverk. Styr belysningen när du inte är hemma genom att schemalägga lamporna så att de tänds och släcks automatiskt. Du behöver inte installera extra produkter såsom nav eller port!




Reglera med valfri Matter smart hem-plattform

Den här produkten är Matter-certifierad, och kan därför styras enkelt via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller andra Matter-baserade smart hem-plattformar.



Exklusivt SpaceSense™-ljus som slås på med rörelse

Tekniken SpaceSense i WiZ omvandlar dina lampor till rörelsesensorer. Med minst två WiZ-lampor i ett rum kan du aktivera funktionen SpaceSense i WiZ-appen och få lamporna att tändas och släckas automatiskt med rörelsedetektering. Det är enkelt. Det är SpaceSense. Det är WiZ.




Övervaka din energiförbrukning

Få en överblick över lampornas energiförbrukning med WiZ-appen. Få enkelt en vecko- eller dagsrapport som hjälper dig att hålla koll på energiförbrukningen i hemmet.



Skapa rätt stämning med ställbart varmvitt till kallvitt ljus

Välj allt från energigivande kallvitt ljus, till mjukt varmvitt, eller välj något av de förinställda lägena som Fokus och Avslappning för att skapa den stämning som passar bäst för stunden.



Styr den smarta belysningen som du vill

Med WiZ kan du styra den smarta belysningen på flera sätt. Justera lamporna med din smartphone, röst, WiZ-fjärrkontrollen eller genom att använda den befintliga väggbrytaren för att växla mellan två favoritlägen. Fungerar med Google Home, Alexa och Siri-genvägar.



SPECIFIKATIONER

LAMPANS EGENSKAPER

Avsedd användning: Inomhus
Lampans form: Rektangel
Dimbar: Ja

DESIGN OCH FINISH

Färg: Svart
Material: Metall

HÅLLBARHET

Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
Bibehållet ljusflöde: 70%
Antal tändcykler: 50 000
Nominell livslängd: 15 000

EXTRA FUNKTION/TILLBEHÖR MEDFÖLJER.

Dimbar med fjärrkontroll: Ja
Integrerad LED-belysning: Nej
LED-lampor medföljer: Ja
Fjärrkontroll medföljer: Nej

LJUSEGENSKAPER

Färgåtergivningsindex: ≥ 90
Färgtemperatur: 2700-6500 K
Uppvärmningstid till 60 % ljus: 2
Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 69 lm/W

ÖVRIGT

Särskilt utformad för: Vardagsrum
Matrum

STRÖMFÖRBRUKNING

Spänning: 220-240 V

PRODUKTENS MÅTT OCH VIKT

Nettovikt: 0,278 kg
Total höjd: 123 mm
Total längd: 80 mm
Total bredd: 105 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Ljusflöde för medföljande ljuskälla: 345
Totalt ljusflöde för armatur: 345
Ljusfärg: 2700-6500
Energiklass för medföljande ljuskälla: G
Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 4.9
Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 5
IP-kod: IP20 | Fingerskyddad
Skyddsklass: Klass I – jordad
Utbytbar ljuskälla: Ja
Antal ljuskällor: 1

KOMPATIBILITET

Kompatibel med effektfunktionen: Yes
WiFi: Wireless G
Fastställd supportperiod: Minimum of 60 months after introduction date
Max. antal tillbehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)



© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Informationen som tillhandahålls i detta dokument kan komma att ändras utan meddelande. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.

EAN:

wizconnected.com