




## IMAGEO 3x justerbar spotlight

Med sina tre justerbara spottar ger WiZ Imageo med smart påbyggd spotlight i svart ett varmt eller kallvitt ljus för alla rum. Använd med ditt befintliga Wi-Fi för att styra med WiZ-appen eller din röst.

## PRODUKTFÖRDELAR

- Ställbart vitt ljus
- Plattans mått: 8\*44 CM
- IP20/metall/svart



### Smarta belysningsfunktioner som är enkla att ställa in

Få tillgång till de smarta funktionerna direkt genom att ansluta WiZ-lampan till ditt Wi-Fi-nätverk. Styr belysningen när du inte är hemma genom att schemalägga lamporna så att de tänds och släcks automatiskt. Du behöver inte installera extra produkter såsom nav eller port!




### Reglera med valfri Matter smart hem-plattform

Den här produkten är Matter-certifierad, och kan därför styras enkelt via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller andra Matter-baserade smart hem-plattformar.



### Exklusivt SpaceSense™-ljus som slås på med rörelse

Tekniken SpaceSense i WiZ omvandlar dina lampor till rörelsesensorer. Med minst två WiZ-lampor i ett rum kan du aktivera funktionen SpaceSense i WiZ-appen och få lamporna att tändas och släckas automatiskt med rörelsedetektering. Det är enkelt. Det är SpaceSense. Det är WiZ.




### Övervaka din energiförbrukning

Få en överblick över lampornas energiförbrukning med WiZ-appen. Få enkelt en vecko- eller dagsrapport som hjälper dig att hålla koll på energiförbrukningen i hemmet.



### Skapa rätt stämning med ställbart varmvitt till kallvitt ljus

Välj allt från energigivande kallvitt ljus, till mjukt varmvitt, eller välj något av de förinställda lägena som Fokus och Avslappning för att skapa den stämning som passar bäst för stunden.



### Styr den smarta belysningen som du vill

Med WiZ kan du styra den smarta belysningen på flera sätt. Justera lamporna med din smartphone, röst, WiZ-fjärrkontrollen eller genom att använda den befintliga väggbrytaren för att växla mellan två favoritlägen. Fungerar med Google Home, Alexa och Siri-genvägar.

# SPECIFIKATIONER

## LAMPANS EGENSKAPER

Avsedd användning: Inomhus  
Lampans form: Rektangel  
Dimbar: Ja

## DESIGN OCH FINISH

Färg: Svart  
Material: Metall

## HÅLLBARHET

Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år  
Bibehållet ljusflöde: 70%  
Antal tändcykler: 50 000  
Nominell livslängd: 15 000

## EXTRA FUNKTION/TILLBEHÖR MEDFÖLJER.

Dimbar med fjärrkontroll: Ja  
Integrerad LED-belysning: Nej  
LED-lampor medföljer: Ja  
Fjärrkontroll medföljer: Nej

## LJUSEGENSKAPER

Färgåtergivningsindex:  $\geq 90$   
Färgtemperatur: 2700-6500 K  
Uppvärmningstid till 60 % ljus: 2  
Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 69  
lm/W

## ÖVRIGT

Särskilt utformad för: Vardagsrum  
Matrum

## STRÖMFÖRBRUKNING

Spänning: 220-240 V

## PRODUKTENS MÅTT OCH VIKT

Nettovikt: 1,018 kg  
Total höjd: 123 mm  
Total längd: 440 mm  
Total bredd: 105 mm

## SERVICE

Garanti: 2 år

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Ljusflöde för medföljande ljuskälla: 345  
Totalt ljusflöde för armatur: 1035  
Ljusfärg: 2700-6500  
Energiklass för medföljande ljuskälla: G  
Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 4.9  
Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 5  
IP-kod: IP20 | Fingerskyddad  
Skyddsklass: Klass I – jordad  
Utbytbar ljuskälla: Ja  
Antal ljuskällor: 3

## KOMPATIBILITET

Kompatibel med effektfunktionen: Yes  
WiFi: Wireless G  
Fastställd supportperiod: Minimum of 60 months after introduction date  
Max. antal tillbehör: 9999  
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth  
WiFi (2,4 GHz)