



IMAGEO 2x justerbar spotlight

Du får färgglada smarta ljus och två justerbara spottar med WiZ Imageos smarta påbyggda build-on spotlights i svart. Använd i ditt befintliga Wi-Fi för att styra med WiZ-appen eller med din röst.

PRODUKTFÖRDELAR

- Full färgskala
- Plattans mått: 8*25 CM
- IP20/metall/svart



Smarta belysningsfunktioner som är enkla att ställa in

Få tillgång till de smarta funktionerna direkt genom att ansluta WiZ-lampan till ditt Wi-Fi-nätverk. Styr belysningen när du inte är hemma genom att schemalägga lamporna så att de tänds och släcks automatiskt. Du behöver inte installera extra produkter såsom nav eller port!



Reglera med valfri Matter smart hem-plattform

Den här produkten är Matter-certifierad, och kan därför styras enkelt via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller andra Matter-baserade smart hem-plattformar.



Exklusivt SpaceSense™-ljus som slås på med rörelse

Tekniken SpaceSense i WiZ omvandlar dina lampor till rörelsesensorer. Med minst två WiZ-lampor i ett rum kan du aktivera funktionen SpaceSense i WiZ-appen och få lamporna att tändas och släckas automatiskt med rörelsedetektering. Det är enkelt. Det är SpaceSense. Det är WiZ.



Skapa en perfekt ljusscen

Skapa en egen blandning av olika färgstarka och vita ljuslägen för en perfekt stämning för alla tillfällen. Spara den nya scenen och välj den när du vill med WiZ-appen eller rösten.



Miljontals färger och växlande ljuslägen gör dig glad

Välj vilken ljusfärg du vill eller använd ett dynamiskt ljusläge som vi har designat åt dig. Eldstad eller Ocean skapar till exempel en härlig atmosfär och gör dig på gott humör.



Skapa rätt stämning med ställbart varmvitt till kallvitt ljus

Välj allt från energigivande kallvitt ljus, till mjukt varmvitt, eller välj något av de förinställda lägena som Fokus och Avslappning för att skapa den stämning som passar bäst för stunden.

SPECIFIKATIONER

LAMPANS EGENSKAPER

Avsedd användning: Inomhus
Dimbar: Ja

DESIGN OCH FINISH

Färg: Svart
Material: Metall

HÅLLBARHET

Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
Bibehållet ljusflöde: 70%
Antal tändcykler: 50 000
Nominell livslängd: 15 000

EXTRA FUNKTION/TILLBEHÖR MEDFÖLJER.

Dimbar med fjärrkontroll: Ja
Integrerad LED-belysning: Nej
LED-lampor medföljer: Ja
Fjärrkontroll medföljer: Nej

LJUSEGENSKAPER

Färgåtergivningsindex: ≥ 90
Färgtemperatur: 2200-6500 K
Uppvärmningstid till 60 % ljus: 2
Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 69 lm/W

ÖVRIGT

Särskilt utformad för: Vardagsrum
Matrum

ÖVRIGA EGENSKAPER

Ström: 2x60 mA

STRÖMFÖRBRUKNING

Spänning: 220-240 V

PRODUKTENS MÅTT OCH VIKT

Nettovikt: 0,62 kg
Total höjd: 123 mm
Total längd: 250 mm
Total bredd: 105 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Ljusflöde för medföljande ljuskälla: 345
Totalt ljusflöde för armatur: 690
Ljusfärg: 2 200-6 500 (RGB)
Energiklass för medföljande ljuskälla: F
Sockel: GU10
Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 5
Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 5
IP-kod: IP20 | Fingerskyddad
Skyddsklass: Klass I – jordad
Utbytbar ljuskälla: Ja
Antal ljuskällor: 2

KOMPATIBILITET

Kompatibel med effektfunktionen: Yes
WiFi: Wireless G
Fastställd supportperiod: Minimum of 60 months after introduction date
Max. antal tillbehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

FÖRPACKNINGENS MÅTT OCH VIKT

EAN/UPC – produkt: 8719514551954
Nettovikt: 0,62 kg
Bruttovikt: 0,76 kg
Höjd: 14,5 cm
Längd: 8,3 cm
Bredd: 25,3 cm