



IMAGEO 3x justerbar spotlight

Använd de tre justerbara spottarna och det färgglada smarta ljuset för att skapa stämning i alla rum med WiZ Imageo med smart påbyggd spotlight i svart. Använd med ditt befintliga Wi-Fi för att styra med WiZ-appen eller din röst.

PRODUKTFÖRDELAR

- Full färgskala
- Plattans mått: 8*44 CM
- IP20/metall/svart



Smarta belysningsfunktioner som är enkla att ställa in

Få tillgång till de smarta funktionerna direkt genom att ansluta WiZ-lampan till ditt Wi-Fi-nätverk. Styr belysningen när du inte är hemma genom att schemalägga lamporna så att de tänds och släcks automatiskt. Du behöver inte installera extra produkter såsom nav eller port!



Matter-certifierad

Den här produkten är Matter-certifierad. Du kan ställa in och styra den via önskad smart hem-plattform och få den att fungera smidigt med andra Matter-certifierade enheter.



Exklusivt SpaceSense™-ljus som slås på med rörelse

Tekniken SpaceSense i WiZ omvandlar dina lampor till rörelsesensorer. Med minst två WiZ-lampor i ett rum kan du aktivera funktionen SpaceSense i WiZ-appen och få lamporna att tändas och släckas automatiskt med rörelsedetektering. Det är enkelt. Det är SpaceSense. Det är WiZ.



Skapa en perfekt ljusscen

Skapa en egen blandning av olika färgstarka och vita ljuslägen för en perfekt stämning för alla tillfällen. Spara den nya scenen och välj den när du vill med WiZ-appen eller rösten.



Miljontals färger och växlande ljuslägen gör dig glad

Välj vilken ljusfärg du vill eller använd ett dynamiskt ljusläge som vi har designat åt dig. Eldstad eller Ocean skapar till exempel en härlig atmosfär och gör dig på gott humör.



Skapa rätt stämning med ställbart varmvitt till kallvitt ljus

Välj allt från energigivande kallvitt ljus, till mjukt varmvitt, eller välj något av de förinställda lägena som Fokus och Avslappning för att skapa den stämning som passar bäst för stunden.

SPECIFIKATIONER

LAMPANS EGENSKAPER

Avsedd användning: Inomhus
Lampans form: Rektangel

DESIGN OCH FINISH

Färg: Svart
Material: Metall

HÅLLBARHET

Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
Bibehållet ljusflöde: 70%
Antal tändcykler: 50 000

EXTRA FUNKTION/TILLBEHÖR MEDFÖLJER.

Justerbart spothuvud: Ja
Dimbar med fjärrkontroll: Ja
Integrerad LED-belysning: Nej
LED-lampor medföljer: Ja
Fjärrkontroll medföljer: Nej

LJUSEGENSKAPER

Färgåtergivningsindex: 90
Oppvärmningstid till 60 % ljus: <2

ÖVRIGT

Särskilt utformad för: Funktionell

ÖVRIGA EGENSKAPER

Effektivitet: 69 lm/W

STRÖMFÖRBRUKNING

Spänning: 220-240 V

PRODUKTENS MÅTT OCH VIKT

Nettovikt: 1,018 kg
Höjd: 12,3 cm
Längd: 44 cm
Bredd: 10,5 cm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Livslängd upp till: 15 000 h
Ljusflöde för medföljande ljuskälla:
345 lm
Totalt ljusflöde för armatur: 1035
Ljuskälla: 2 200-6 500 (RGB)
Dimbar armatur: Trådlös dimning –
använd ej med dimmer
LED: Ja
Inbyggd LED: Ja
Energiklass för medföljande ljuskälla:
G
Antal ljuskällor: 3
Wattstyrka på medföljande ljuskälla:
4.9
Maximal wattstyrka på
ersättningslampa: 5 W
IP-kod: IP20
Skyddsklass: Klass I
Utbytbar ljuskälla: Ja

FÖRPACKNINGENS MÅTT OCH VIKT

EAN/UPC – produkt: 8719514551978
Nettovikt: 1,02 kg
Bruttovikt: 1,21 kg
Höjd: 14,5 cm
Längd: 8,3 cm
Bredd: 44,3 cm