



Squire bordslampa

Bordslampan WiZ Squire ger dig smart ljus i två riktningar till hemmets alla vrår och lyser upp väggen med färgglatt ljus. Du kan justera ljusstyrkan via WiZ-appen eller med rösten och använda förinställda ljuslägen vid Wi-Fi-installation.

PRODUKTFÖRDELAR

- Full färgskala
- Ljuseffekter i två riktningar
- Enkel plug and play



Smarta belysningsfunktioner som är enkla att ställa in

Få tillgång till de smarta funktionerna direkt genom att ansluta WiZ-lampan till ditt Wi-Fi-nätverk. Styr belysningen när du inte är hemma genom att schemalägga lamporna så att de tändas och släcks automatiskt. Du behöver inte installera extra produkter såsom nav eller port!



Exklusivt SpaceSense™-ljus som slås på med rörelse

Tekniken SpaceSense i WiZ omvandlar dina lampor till rörelsesensorer. Med minst två WiZ-lampor i ett rum kan du aktivera funktionen SpaceSense i WiZ-appen och få lamporna att tändas och släckas automatiskt med rörelsedetektering. Det är enkelt. Det är SpaceSense. Det är WiZ.



Ställ in lampor efter ditt eget schema

Automatisera de smarta lamporna så att de följer dina dagliga eller veckovisa rutiner. Schemalägg lamporna att tändas på morgonen eller innan du kommer hem, och låt dem vara släckta för att spara energi när de inte behöver vara tända.



Skapa en perfekt ljusscen

Skapa en egen blandning av olika färgstarka och vita ljuslägen för en perfekt stämning för alla tillfällen. Spara den nya scenen och välj den när du vill med WiZ-appen eller rösten.



Miljontals färger och växlande ljuslägen gör dig glad

Välj vilken ljusfärg du vill eller använd ett dynamiskt ljusläge som vi har designat åt dig. Eldstad eller Ocean skapar till exempel en härlig atmosfär och gör dig på gott humör.



Skapa rätt stämning med ställbart varmvitt till kallvitt ljus

Välj allt från energigivande kallvitt ljus, till mjukt varmvitt, eller välj något av de förinställda lägena som Fokus och Avslappning för att skapa den stämning som passar bäst för stunden.

SPECIFIKATIONER

LAMPANS EGENSKAPER

Avsedd användning: Inomhus
Lampans form: Rund
Dimbar: Ja

DESIGN OCH FINISH

Färg: White
Material: Plast

HÅLLBARHET

Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 25 år
Bibehållet ljusflöde: 70%
Antal tändcykler: 20 000
Nominell livslängd: 25 000

EXTRA FUNKTION/TILLBEHÖR MEDFÖLJER.

Dimbar med fjärrkontroll: Ja
Integrerad LED-belysning: Ja
Strömbrytare på sladden: Nej
Nätadapter medföljer: Ja
Fjärrkontroll medföljer: Nej

LJUSEGENSKAPER

Färgkonsekvens: 6 SDCM
Färgåtergivningningsindex: ≥ 80
Färgtemperatur: 2200-6500 K
Uppvärmningstid till 60 % ljus: 2
Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 68 lm/W

ÖVRIGT

Särskilt utformad för: Vardagsrum
Matrum Sovrum Barnrum

ÖVRIGA EGENSKAPER

Ström: 300 mA

STRÖMFÖRBRUKNING

Effektfaktor: 0.4
Spänning: 100-240 V

PRODUKTENS MÅTT OCH VIKT

Nettovikt: 0,68 kg
Total höjd: 134 mm
Total längd: 134 mm
Total bredd: 134 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Diameter: 134 mm
Totalt ljusflöde för armatur: 620
Ljüs färg: 2 200–6 500 (RGB)
Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 9
IP-kod: IP20 | Fingerskyddad
Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad

KOMPATIBILITET

Kompatibel med effektfunktionen: Yes
WiFi: Wireless G
Fastställd supportperiod: Minimum of 60 months after introduction date
Max. antal tillbehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

FÖRPACKNINGENS MÅTT OCH VIKT

EAN/UPC – produkt: 8719514553026
Nettovikt: 0,57 kg
Bruttovikt: 0,67 kg
Höjd: 15 cm
Längd: 13,5 cm
Bredd: 13,5 cm