


## Ljusslingor

Skapa ett livfullt hem med olika färger som kan anpassas för att göra speciella stunder ännu mer minnesvärda. Använd med ditt befintliga WiFi-nätverk och styr med WiZ-appen eller rösten.

## PRODUKTFÖRDELAR

- Full färgskala
- Låg spänning
- Utomhusklassad




### **Omedelbar inställning för alla funktioner i ditt smarta hem**

Få tillgång till alla smarta funktioner direkt genom att helt enkelt ansluta dina nya lampor till ditt befintliga Wi-Fi. Du kan styra belysningen när du inte är hemma och ställa in scheman så att den tänds och släcks automatiskt. Allt utan att behöva installera ytterligare produkter. Placera styrenheten inom Wi-Fi-räckvidd, så kan du styra alla länkade lampor även utanför Wi-Fi-räckvidden.




### **Reglera med valfri Matter smart hem-plattform**

Den här produkten är Matter-certifierad, och kan därför styras enkelt via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller andra Matter-baserade smart hem-plattformar.



### **Känn dig alltid trygg och säker med automatiserad utomhusbelysning**

Schemalägg utomhusbelysningen så att den tänds varje dag innan du kommer hem, så att du tydligt kan se omgivningen och känna dig trygg. Ställ in dina lampor så att de släcks automatiskt på morgonen, eller när de inte behövs, och spara energi.



### **Skapa en perfekt ljusscen**

Skapa en egen blandning av olika färgstarka och vita ljuslägen för en perfekt stämning för alla tillfällen. Spara den nya scenen och välj den när du vill med WiZ-appen eller rösten.



### **Framhäv skönheten i din trädgård med miljontals färger och dynamiska lägen**

Välj bland miljontals ljusfärger, från energigivande kallvitt ljus till mjukt varmvitt ljus och skapa den stämning som passar bäst för dina utomhusaktiviteter. Eller använd helt enkelt ett förinställt dynamiskt ljusläge, till exempel Ocean, Forest eller Party, för att skapa en fantastisk atmosfär och lyfta stämningen.



### **Lågspänningsteknik och enkel installation**

Särskilt designad för utomhusinredning! Ingen komplicerad kabeldragning eller speciell installation krävs – bara att koppla in den och slå på. Om du vill ändra lampans placering är det bara att skruva loss adaptern och flytta den.

# SPECIFIKATIONER

## LAMPANS EGENSKAPER

Avsedd användning: Utomhus  
Lampans form: Rektangel  
Dimbar: Ja

## DESIGN OCH FINISH

Färg: Svart  
Material: Plast

## HÅLLBARHET

Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år  
Bibehållet ljusflöde: 70%  
Antal tändcykler: 50 000  
Nominell livslängd: 15 000

## EXTRA FUNKTION/TILLBEHÖR MEDFÖLJER.

Dimbar med fjärrkontroll: Ja  
Integrerad LED-belysning: Ja  
LED-lampor medföljer: Ja  
Strömbrytare på sladden: Ja  
Nätadapter medföljer: Ja  
Fjärrkontroll medföljer: Nej

## LJUSEGENSKAPER

Färgkonsekvens: 7 SDCM  
Färgåtergivningsindex:  $\geq 80$   
Färgtemperatur: 2700-5000 K  
Uppvärmningstid till 60 % ljus: 2  
Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 10 lm/W

## ÖVRIGT

Särskilt utformad för: Trädgård  
Balkong

## ÖVRIGA EGENSKAPER

Ström: 200 mA

## STRÖMFÖRBRUKNING

Effektfaktor: 0.5  
Spänning: 220-240 V

## PRODUKTENS MÅTT OCH VIKT

Nettovikt: 2,15 kg  
Total höjd: 200 mm  
Total längd: 14 800 mm  
Total bredd: 45 mm

## SERVICE

Garanti: 2 år

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Ljusflöde för medföljande ljuskälla: 10  
Totalt ljusflöde för armatur: 120  
Ljuskälla: 2 700–5 000 (RGB)  
Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 12  
Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 12  
IP-kod: IP65 (adapter IP44)  
Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad  
Utbytbar ljuskälla: Ja  
Antal ljuskällor: 12

## KOMPATIBILITET

Kompatibel med effektfunktionen: Yes  
WiFi: Wireless G  
Fastställd supportperiod: Minimum of 60 months after introduction date  
Max. antal tillbehör: 9999  
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth  
WiFi (2,4 GHz)

## FÖRPACKNINGENS MÅTT OCH VIKT

EAN/UPC – produkt: 8719514554450  
Nettovikt: 2,14 kg  
Bruttovikt: 2,54 kg  
Höjd: 33 cm  
Längd: 12,7 cm  
Bredd: 39,4 cm