



## IMAGEO 4x justerbar spotlight fyrkantig platta

Den har fyra justerbara påbyggda spottar, ett modernt takfäste och massor av kraft att lysa upp ditt rum i alla riktningar med ljus och färg. Välj en ljusscen för en specifik aktivitet med vår armatur med påbyggda spottar, eller låt vår app göra jobbet med automatiska rutiner.

## PRODUKTFÖRDELAR

- Full färgskala
- Plattans mått: 22\*22 CM
- IP20/metall/svart



### Smarta belysningsfunktioner som är enkla att ställa in

Få tillgång till de smarta funktionerna direkt genom att ansluta WiZ-lampan till ditt Wi-Fi-nätverk. Styr belysningen när du inte är hemma genom att schemalägga lamporna så att de tänds och släcks automatiskt. Du behöver inte installera extra produkter såsom nav eller port!



### Reglera med valfri Matter smart hem-plattform

Den här produkten är Matter-certifierad, och kan därför styras enkelt via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller andra Matter-baserade smart hem-plattformar.



### Exklusivt SpaceSense™-ljus som slås på med rörelse

Tekniken SpaceSense i WiZ omvandlar dina lampor till rörelsesensorer. Med minst två WiZ-lampor i ett rum kan du aktivera funktionen SpaceSense i WiZ-appen och få lamporna att tändas och släckas automatiskt med rörelsedetektering. Det är enkelt. Det är SpaceSense. Det är WiZ.



### Skapa en perfekt ljusscen

Skapa en egen blandning av olika färgstarka och vita ljuslägen för en perfekt stämning för alla tillfällen. Spara den nya scenen och välj den när du vill med WiZ-appen eller rösten.



### Miljontals färger och växlande ljuslägen gör dig glad

Välj vilken ljusfärg du vill eller använd ett dynamiskt ljusläge som vi har designat åt dig. Eldstad eller Ocean skapar till exempel en härlig atmosfär och gör dig på gott humör.



### Skapa rätt stämning med ställbart varmvitt till kallvitt ljus

Välj allt från energigivande kallvitt ljus, till mjukt varmvitt, eller välj något av de förinställda lägena som Fokus och Avslappning för att skapa den stämning som passar bäst för stunden.

# SPECIFIKATIONER

## LAMPANS EGENSKAPER

Avsedd användning: Inomhus  
Lampans form: Rektangel  
Dimbar: Ja

## DESIGN OCH FINISH

Färg: Svart  
Material: Metall

## HÅLLBARHET

Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år  
Bibehållet ljusflöde: 70%  
Antal tändcykler: 50 000  
Nominell livslängd: 15 000

## EXTRA FUNKTION/TILLBEHÖR MEDFÖLJER.

Dimbar med fjärrkontroll: Ja  
Integrerad LED-belysning: Nej  
LED-lampor medföljer: Ja  
Fjärrkontroll medföljer: Nej

## LJUSEGENSKAPER

Färgåtergivningsindex:  $\geq 90$   
Färgtemperatur: 2200-6500 K  
Uppvärmningstid till 60 % ljus: 2  
Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 69  
lm/W

## ÖVRIGT

Särskilt utformad för: Vardagsrum  
Matrum

## ÖVRIGA EGENSKAPER

Ström: 60 mA

## STRÖMFÖRBRUKNING

Spänning: 220-240 V

## PRODUKTENS MÅTT OCH VIKT

Nettovikt: 1,32 kg  
Total höjd: 123 mm  
Total längd: 220 mm  
Total bredd: 220 mm

## SERVICE

Garanti: 2 år

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Ljusflöde för medföljande ljuskälla:  
345  
Totalt ljusflöde för armatur: 1380  
Ljüsfcärg: 2 200-6 500 (RGB)  
Energiklass för medföljande ljuskälla:  
G  
Wattstyrka på medföljande ljuskälla:  
4.9  
Maximal wattstyrka på  
ersättningslampa: 5  
IP-kod: IP20 | Fingerskyddad  
Skyddsklass: Klass I – jordad  
Utbytbar ljuskälla: Ja  
Antal ljuskällor: 4

## KOMPATIBILITET

Kompatibel med effektfunktionen:  
Yes  
WiFi: Wireless G  
Fastställd supportperiod: Minimum of  
60 months after introduction date  
Max. antal tillbehör: 9999  
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth  
WiFi (2,4 GHz)

## FÖRPACKNINGENS MÅTT OCH VIKT

EAN/UPC – produkt: 8719514554573  
Nettovikt: 1,32 kg  
Bruttovikt: 1,49 kg  
Höjd: 14,7 cm  
Längd: 22,5 cm  
Bredd: 22,5 cm