



Up&Down Väggs spotlight

Skapa ljusmönster på dina väggar och sätt rätt stämning med färg. Vår Up and Down-väglampa för inomhusbruk lyser uppåt och nedåt, skapar intressanta former av ljus, skuggor och färger och ger ditt rum karaktär.

PRODUKTFÖRDELAR

- Full färgskala
- Mått: Höjd 15 CM – Längd 9,2 CM – Bredd 6,8 CM
- IP20/metall/vit



Smarta belysningsfunktioner som är enkla att ställa in

Få tillgång till de smarta funktionerna direkt genom att ansluta WiZ-lampan till ditt Wi-Fi-nätverk. Styr belysningen när du inte är hemma genom att schemalägga lamporna så att de tänds och släcks automatiskt. Du behöver inte installera extra produkter såsom nav eller port!



Matter-certifierad

Den här produkten är Matter-certifierad. Du kan ställa in och styra den via önskad smart hem-plattform och få den att fungera smidigt med andra Matter-certifierade enheter.



Exklusivt SpaceSense™-ljus som slås på med rörelse

Tekniken SpaceSense i WiZ omvandlar dina lampor till rörelsesensorer. Med minst två WiZ-lampor i ett rum kan du aktivera funktionen SpaceSense i WiZ-appen och få lamporna att tändas och släckas automatiskt med rörelsedetektering. Det är enkelt. Det är SpaceSense. Det är WiZ.



Ställ in lampor efter ditt eget schema

Automatisera de smarta lamporna så att de följer dina dagliga eller veckovisa rutiner. Schemalägg lamporna att tändas på morgonen eller innan du kommer hem, och låt dem vara släckta för att spara energi när de inte behöver vara tända.



Miljontals färger och växlande ljuslägen gör dig glad

Välj vilken ljusfärg du vill eller använda ett dynamiskt ljusläge som vi har designat åt dig. Eldstad eller Ocean skapar till exempel en härlig atmosfär och gör dig på gott humör.



Skapa rätt stämning med ställbart varmvitt till kallvitt ljus

Välj allt från energigivande kallvitt ljus, till mjukt varmvitt, eller välj något av de förinställda lägena som Fokus och Avslappning för att skapa den stämning som passar bäst för stunden.



SPECIFIKATIONER

LAMPANS EGENSKAPER

Avsedd användning: Inomhus

DESIGN OCH FINISH

Färg: White

Material: Metall

HÅLLBARHET

Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år

Bibehållet ljusflöde: 70%

Antal tändcykler: 50 000

EXTRA FUNKTION/TILLBEHÖR MEDFÖLJER.

Justerbart spothuvud: Ja

Dimbar med fjärrkontroll: Ja

Integrerad LED-belysning: Nej

LED-lampor medföljer: Ja

Fjärrkontroll medföljer: Nej

LJUSEGENSKAPER

Färgåtergivningsindex: 90

Uppvärmningstid till 60 % ljus: <2

ÖVRIGT

Särskilt utformad för: Funktionell

ÖVRIGA EGENSKAPER

Ström: 2x60 mA

Effektivitet: 69 lm/W

STRÖMFÖRBRUKNING

Spänning: 220-240 V

PRODUKTENS MÅTT OCH VIKT

Nettovikt: 0,64 kg

Höjd: 15 cm

Längd: 9,2 cm

Bredd: 6,8 cm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Livslängd upp till: 15 000 h

Ljusflöde för medföljande ljuskälla: 345 lm

Totalt ljusflöde för armatur: 690

Ljusfärg: 2 200–6 500 (RGB)

Dimbar armatur: Trådlös dimning – använd ej med dimmer

LED: Ja

Inbyggd LED: Ja

Energiklass för medföljande ljuskälla: F

Antal ljuskällor: 2

Socket: GU10

Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 5

Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 5 W

IP-kod: IP20

Skyddsklass: Klass I

Utbytbar ljuskälla: Ja



© 2023 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Informationen som tillhandahålls i detta dokument kan komma att ändras utan meddelande. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.

EAN:

wizconnected.com