



Up&Down Väggspotlight

Skapa ljusmönster på dina väggar och sätt rätt stämning med färg. Vår Up and Down-väglampa för inomhusbruk lyser uppåt och nedåt, skapar intressanta former av ljus, skuggor och färger och ger ditt rum karaktär.

PRODUKTFÖRDELAR

- Full färgskala
- Mått: Höjd 15 CM – Längd 9,2 CM – Bredd 6,8 CM
- IP20/metall/SVART



Smarta belysningsfunktioner som är enkla att ställa in

Få tillgång till de smarta funktionerna direkt genom att ansluta WiZ-lampan till ditt Wi-Fi-nätverk. Styr belysningen när du inte är hemma genom att schemalägga lamporna så att de tänds och släcks automatiskt. Du behöver inte installera extra produkter såsom nav eller port!



Reglera med valfri Matter smart hem-plattform

Den här produkten är Matter-certifierad, och kan därför styras enkelt via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller andra Matter-baserade smart hem-plattformar.



Exklusivt SpaceSense™-ljus som slås på med rörelse

Tekniken SpaceSense i WiZ omvandlar dina lampor till rörelsesensorer. Med minst två WiZ-lampor i ett rum kan du aktivera funktionen SpaceSense i WiZ-appen och få lamporna att tändas och släckas automatiskt med rörelsedetektering. Det är enkelt. Det är SpaceSense. Det är WiZ.



Ställ in lampor efter ditt eget schema

Automatisera de smarta lamporna så att de följer dina dagliga eller veckovisa rutiner. Schemalägg lamporna att tändas på morgonen eller innan du kommer hem, och låt dem vara släckta för att spara energi när de inte behöver vara tända.



Miljontals färger och växlande ljuslägen gör dig glad

Välj vilken ljusfärg du vill eller använd ett dynamiskt ljusläge som vi har designat åt dig. Eldstad eller Ocean skapar till exempel en härlig atmosfär och gör dig på gott humör.



Skapa rätt stämning med ställbart varmvitt till kallvitt ljus

Välj allt från energigivande kallvitt ljus, till mjukt varmvitt, eller välj något av de förinställda lägena som Fokus och Avslappning för att skapa den stämning som passar bäst för stunden.

SPECIFIKATIONER

LAMPANS EGENSKAPER

Avsedd användning: Inomhus
Dimbar: Ja

DESIGN OCH FINISH

Färg: Svart
Material: Metall

HÅLLBARHET

Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
Bibehållet ljusflöde: 70%
Antal tändcykler: 50 000
Nominell livslängd: 15 000

EXTRA FUNKTION/TILLBEHÖR MEDFÖLJER.

Dimbar med fjärrkontroll: Ja
Integrerad LED-belysning: Nej
LED-lampor medföljer: Ja
Fjärrkontroll medföljer: Nej

LJUSEGENSKAPER

Färgåtergivningsindex: ≥ 90
Färgtemperatur: 2200-6500 K
Uppvärmningstid till 60 % ljus: 2
Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 69 lm/W

ÖVRIGT

Särskilt utformad för: Vardagsrum
Matrum Sovrum

ÖVRIGA EGENSKAPER

Ström: 2x60 mA

STRÖMFÖRBRUKNING

Spänning: 220-240 V

PRODUKTENS MÅTT OCH VIKT

Nettovikt: 0,64 kg
Total höjd: 150 mm
Total längd: 92 mm
Total bredd: 68 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Ljusflöde för medföljande ljuskälla: 345
Totalt ljusflöde för armatur: 690
Ljüs färg: 2 200-6 500 (RGB)
Energiklass för medföljande ljuskälla: F
Sockel: GU10
Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 5
Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 5
IP-kod: IP20 | Fingerskyddad
Skyddsklass: Klass I – jordad
Utbytbar ljuskälla: Ja
Antal ljuskällor: 2

KOMPATIBILITET

Kompatibel med effektfunktionen: Yes
WiFi: Wireless G
Fastställd supportperiod: Minimum of 60 months after introduction date
Max. antal tillbehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

FÖRPACKNINGENS MÅTT OCH VIKT

EAN/UPC – produkt: 8719514554610
Nettovikt: 0,64 kg
Bruttovikt: 0,69 kg
Höjd: 16,1 cm
Längd: 10,5 cm
Bredd: 7,8 cm