




Takpanel 36 W fyrkantig

Fyll hemmet med vitt ljus som kan anpassas efter ditt humör eller dina behov. Lampornas snygga design och enkla installation gör att de smidigt och sömlöst passar in i hemmet.

PRODUKTFÖRDELAR

- Justerbart vitt ljus
- Mått: 600 × 600 mm
- IP20/plast/vit



Smarta belysningsfunktioner som är enkla att ställa in

Få tillgång till de smarta funktionerna direkt genom att ansluta WiZ-lampan till ditt Wi-Fi-nätverk. Styr belysningen när du inte är hemma genom att schemalägga lamporna så att de tänds och släcks automatiskt. Du behöver inte installera extra produkter såsom nav eller port!




Övervaka din energiförbrukning

Få en överblick över lampornas energiförbrukning med WiZ-appen. Få enkelt en vecko- eller dagsrapport som hjälper dig att hålla koll på energiförbrukningen i hemmet.



Ställ in lampor efter ditt eget schema

Automatisera de smarta lamporna så att de följer dina dagliga eller veckovisa rutiner. Schemalägg lamporna att tändas på morgonen eller innan du kommer hem, och låt dem vara släckta för att spara energi när de inte behöver vara tända.



Skapa en perfekt ljusscen

Skapa en egen blandning av olika färgstarka och vita ljuslägen för en perfekt stämning för alla tillfällen. Spara den nya scenen och välj den när du vill med WiZ-appen eller rösten.



Skapa rätt stämning med ställbart varmvitt till kallvitt ljus

Välj allt från energigivande kallvitt ljus, till mjukt varmvitt, eller välj något av de förinställda lägena som Fokus och Avslappning för att skapa den stämning som passar bäst för stunden.



Dimma dina smarta lampor även utan dimmer

Justera belysningen till önskad ljusstyrka med din smartphone, WiZ-fjärrkontrollstillbehöret eller med din röst. Du behöver inte installera någon dyr dimmer!



SPECIFIKATIONER

LAMPANS EGENSKAPER

Avsedd användning: Inomhus
Dimbar: Ja

DESIGN OCH FINISH

Färg: White
Material: Metall Plast

HÅLLBARHET

Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 20 år
Bibehållet ljusflöde: 70%
Antal tändcykler: 20 000
Nominell livslängd: 20 000

EXTRA FUNKTION/TILLBEHÖR MEDFÖLJER.

Dimbar med fjärrkontroll: Ja
Integrerad LED-belysning: Ja
Fjärrkontroll medföljer: Nej

LJUSEGENSKAPER

Färgåtergivningsindex: ≥ 80
Färgtemperatur: 2700-6500 K
Uppvärmningstid till 60 % ljus: 2
Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 94 lm/W

ÖVRIGT

Särskilt utformad för: Vardagsrum
Matrum Sovrum Barnrum

ÖVRIGA EGENSKAPER

Ström: 190 mA

STRÖMFÖRBRUKNING

Effektfaktor: 0.9
Spänning: 220-240 V

PRODUKTENS MÅTT OCH VIKT

Nettovikt: 2,6 kg
Total höjd: 42 mm
Total längd: 600 mm
Total bredd: 600 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Totalt ljusflöde för armatur: 3400
Ljusfärg: 2700-6500
Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 36
IP-kod: IP20 | Fingerskyddad
Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad

KOMPATIBILITET

Kompatibel med effektfunktionen: Yes
WiFi: Wireless G
Fastställd supportperiod: Minimum of 60 months after introduction date
Max. antal tillbehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

FÖRPACKNINGENS MÅTT OCH VIKT

EAN/UPC – produkt: 8719514554856
Nettovikt: 2,6 kg
Bruttovikt: 3,23 kg
Höjd: 61,7 cm
Längd: 6 cm
Bredd: 61,1 cm



© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Informationen som tillhandahålls i detta dokument kan komma att ändras utan meddelande. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.