

Superslim Ceiling 32 W

Med Wiz Super Slim är det enkelt att få ljus som passar din vardag. Den stora, runda ljusytan fyller rummet med kallt, blått ljus som gör dig mer alert och koncentrerad och som kan dimras till en mjuk och varm färg som hjälper dig att slappna av.

PRODUKTFÖRDELAR

- Justerbart vitt ljus
- Mått: Ø550
- IP20/plast/vit



Smarta belysningsfunktioner som är enkla att ställa in

Få tillgång till de smarta funktionerna direkt genom att ansluta WiZ-lampan till ditt Wi-Fi-nätverk. Styr belysningen när du inte är hemma genom att schemalägga lamporna så att de tänds och släcks automatiskt. Du behöver inte installera extra produkter såsom nav eller port!



Övervaka din energiförbrukning

Få en överblick över lampornas energiförbrukning med WiZ-appen. Få enkelt en vecko- eller dagsrapport som hjälper dig att hålla koll på energiförbrukningen i hemmet.



Skapa en perfekt ljusscen

Skapa en egen blandning av olika färgstarka och vita ljuslägen för en perfekt stämning för alla tillfällen. Spara den nya scenen och välj den när du vill med WiZ-appen eller rösten.




Skapa rätt stämning med ställbart varmvitt till kallvitt ljus

Välj allt från energigivande kallvitt ljus, till mjukt varmvitt, eller välj något av de förinställda lägena som Fokus och Avslappning för att skapa den stämning som passar bäst för stunden.



Dimma dina smarta lampor även utan dimmer

Justera belysningen till önskad ljusstyrka med din smartphone, WiZ-fjärrkontrollstillbehöret eller med din röst. Du behöver inte installera någon dyr dimmer!



Styr den smarta belysningen som du vill

Med WiZ kan du styra den smarta belysningen på flera sätt. Justera lamporna med din smartphone, röst, WiZ-fjärrkontrollen eller genom att använda den befintliga väggbrytaren för att växla mellan två favoritlägen. Fungerar med Google Home, Alexa och Siri-genvägar.

SPECIFIKATIONER

LAMPANS EGENSKAPER

Avsedd användning: Inomhus
Lampans form: Rund

DESIGN OCH FINISH

Färg: White
Material: Plast

HÅLLBARHET

Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 20 år
Bibehållet ljusflöde: 70%
Antal tändcykler: 20 000

EXTRA FUNKTION/TILLBEHÖR MEDFÖLJER.

Justerbart spothuvud: Nej
Dimbar med fjärrkontroll: Ja
Integrerad LED-belysning: Ja
Fjärrkontroll medföljer: Nej

LJUSEGENSKAPER

Färgkonsekvens: 6 SDCM
Färgåtergivningsindex: 80
Uppvärmningstid till 60 % ljus: <2

ÖVRIGT

Särskilt utformad för: Funktionell

ÖVRIGA EGENSKAPER

Ström: 155 mA
Effektivitet: 118 lm/W

STRÖMFÖRBRUKNING

Effektfaktor: 0.9
Spänning: 220-240 V

PRODUKTENS MÅTT OCH VIKT

Nettovikt: 2,3 kg
Höjd: 2,8 cm
Längd: 55 cm
Bredd: 55 cm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Livslängd upp till: 20 000 h
Diameter: 550 mm
Totalt ljusflöde för armatur: 3800
Ljusfärg: 2700-6500
Dimbar armatur: Trådlös dimning – använd ej med dimmer
LED: Ja
Inbyggd LED: Ja
Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 32
IP-kod: IP20
Skyddsklass: Klass II