



Gradientsa ljusskenor

Ge ditt hem dynamisk belysning med WiZ gradientsa ljusskenor (2 ingår). Trivs med RGBIC-teknik för flerfärgsskärmar. Placera dem horisontellt, vertikalt eller bakom din tv för att skapa den perfekta atmosfären. Med förinställda lägen kan du växla mellan dynamiska, statiska eller anpassningsbara ljuslägen. Du kan till och med få ljuset att pulsera till musik eller synka med din TV-skärm (HDMI Sync Box behövs).


PRODUKTFÖRDELAR

- Flera färger samtidigt
- Flera placeringsmöjligheter
- Synkronisera med TV (Sync Box behövs)




Reglera med valfri Matter smart hem-plattform

Den här produkten är Matter-certifierad, och kan därför styras enkelt via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller andra Matter-baserade smart hem-plattformar.



Använd som du vill och var du vill

Placera våra gradienta belysningsskenor horisontellt eller vertikalt på ett tv-skåp eller skrivbord, eller montera dem bakom din tv/monitor med de bakre magnetfästena. Med 100 graders rotation kan du sprida belysningseffekterna för att skapa en perfekt stämning.



Miljontals färger och växlande ljuslägen gör dig glad

Välj vilken ljusfärg du vill eller använd ett dynamiskt ljusläge som vi har designat åt dig. Eldstad eller Ocean skapar till exempel en härlig atmosfär och gör dig på gott humör.



Synkronisera belysning med musik

Njut av härliga rytmer tack vare musiksynchroniseringsfunktion. Synkronisera enkelt dina lampor och dina favoritlåtar. Kom bara ihåg att placera din mobila enhet nära högtalaren för en perfekt harmoni mellan ljud och ljus.



Omslutande surroundbelysning

Synkronisera dina lampor med musik och video med HDMI Sync Box för att få en bättre underhållningsupplevelse. Synkroniseringsfunktionen är perfekt för filmer och spel, då den skapar en verkligt omslutande och teaterliknande stämning som ger liv åt ditt innehåll.



Statiska och dynamiska ljuslägen som höjer stämningen

Välj bland miljontals färger eller från en uppsättning ljuslägen som vi har designat för dig. Tack vare alla dessa alternativ kan du skapa extra magi för alla helgdagar, fester eller middagar och liva upp din vardag!



SPECIFIKATIONER

LAMPANS EGENSKAPER

Avsedd användning: Inomhus
Dimbar: Ja

DESIGN OCH FINISH

Färg: Svart
Material: Plast

HÅLLBARHET

Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
Bibehållet ljusflöde: 70%
Antal tändcykler: 50 000
Nominell livslängd: 15 000

EXTRA FUNKTION/TILLBEHÖR MEDFÖLJER.

Dimbar med fjärrkontroll: Ja
Integrerad LED-belysning: Ja
Strömbrytare på sladden: Ja
Fjärrkontroll medföljer: Nej

LJUSEGENSKAPER

Färgåtergivningsindex: -
Färgtemperatur: NA
Uppvärmningstid till 60 % ljus: 2

ÖVRIGT

Särskilt utformad för: Vardagsrum
Matrum Sovrum Barnrum

ÖVRIGA EGENSKAPER

Ström: 49 mA

STRÖMFÖRBRUKNING

Effektfaktor: 0.7
Spänning: 220-240 V

PRODUKTENS MÅTT OCH VIKT

Nettovikt: 0,545 kg
Total höjd: 50,4 mm
Total längd: 318 mm
Total bredd: 90 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Totalt ljusflöde för armatur: NA
Ljusfärg: RGB
Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 8.2
IP-kod: IP20 | Fingerskyddad
Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad

KOMPATIBILITET

Kompatibel med effektfunktionen: Yes
WiFi: Wireless G
Fastställd supportperiod: Minimum of 60 months after introduction date
Max. antal tillbehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

FÖRPACKNINGENS MÅTT OCH VIKT

EAN/UPC – produkt: 8719514865211
Nettovikt: 0,55 kg
Bruttovikt: 0,81 kg
Höjd: 17,1 cm
Längd: 7,4 cm
Bredd: 41,3 cm



© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Informationen som tillhandahålls i detta dokument kan komma att ändras utan meddelande. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.