



Gradient golvlampa

Omvandla ditt utrymme med golvlampan WiZ gradient. Trivs med RGBIC-teknik för fantastiska flerfärgsmönster som får rummet att bada i ljus. Dess eleganta, minimalistiska design passar i alla hörn, medan anpassningsbara förinställda lägen låter dig välja mellan dynamiska animeringar eller mjuka, statiska sken. Du kan till och med få ljuset att pulsera till musik, eller matcha färgerna på din TV-skärm (HDMI Sync Box behövs).


PRODUKTFÖRDELAR

- Flera färger samtidigt
- Slank och minimalistisk design
- Synkronisera med TV (Sync Box behövs)



Reglera med valfri Matter smart hem-plattform

Den här produkten är Matter-certifierad, och kan därför styras enkelt via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller andra Matter-baserade smart hem-plattformar.




Miljontals färger och växlande ljuslägen gör dig glad

Välj vilken ljusfärg du vill eller använd ett dynamiskt ljusläge som vi har designat åt dig. Eldstad eller Ocean skapar till exempel en härlig atmosfär och gör dig på gott humör.



Synkronisera belysning med musik

Njut av härliga rytmer tack vare musiksynchroniseringsfunktion. Synkronisera enkelt dina lampor och dina favoritlåtar. Kom bara ihåg att placera din mobila enhet nära högtalaren för en perfekt harmoni mellan ljud och ljus.



Omslutande surroundbelysning

Synkronisera din belysning med video (HDMI Sync Box krävs) och musik för att lyfta din underhållning i hemmet. Synkroniseringsfunktionen är perfekt för filmer och spel, då den skapar en helt omslutande och teaterliknande upplevelse som ger liv åt ditt innehåll.



Statiska och dynamiska ljuslägen som höjer stämningen

Välj bland miljontals färger eller från en uppsättning ljuslägen som vi har designat för dig. Tack vare alla dessa alternativ kan du skapa extra magi för alla helgdagar, fester eller middagar och liva upp din vardag!



Fantastisk gradient ljuseffekt

Upplev skönheten med gradient belysning där flera färger blandas sömlöst för att skapa en fascinerande ljuseffekt. Ge ett rum livlig energi med denna dynamiska design.

SPECIFIKATIONER

LAMPANS EGENSKAPER

Avsedd användning: Inomhus
Dimbar: Ja

DESIGN OCH FINISH

Färg: Svart
Material: Aluminium

HÅLLBARHET

Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
Bibehållet ljusflöde: 70%
Antal tändcykler: 50 000
Nominell livslängd: 15 000

EXTRA FUNKTION/TILLBEHÖR MEDFÖLJER.

Dimbar med fjärrkontroll: Ja
Integrerad LED-belysning: Ja
Strömbrytare på sladden: Nej
Fjärrkontroll medföljer: Nej

LJUSEGENSKAPER

Färgåtergivningsindex: -
Färgtemperatur: NA
Uppvärmningstid till 60 % ljus: 2

ÖVRIGT

Särskilt utformad för: Vardagsrum
Matrum Sovrum Barnrum

ÖVRIGA EGENSKAPER

Ström: 58 mA

STRÖMFÖRBRUKNING

Effektfaktor: 0.7
Spänning: 220-240 V

PRODUKTENS MÅTT OCH VIKT

Nettovikt: 1,347 kg
Total längd: 1 355 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Diameter: 90 mm
Totalt ljusflöde för armatur: NA
Ljuskälla: RGB
Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 9.7
IP-kod: IP20 | Fingerskyddad
Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad

KOMPATIBILITET

Kompatibel med effektfunktionen: Yes
WiFi: Wireless G
Fastställd supportperiod: Minimum of 60 months after introduction date
Max. antal tillbehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

FÖRPACKNINGENS MÅTT OCH VIKT

EAN/UPC – produkt: 8719514865273
Nettovikt: 1,33 kg
Bruttovikt: 3,01 kg
Höjd: 14,8 cm
Längd: 143,4 cm
Bredd: 14,3 cm