

PHILIPS

RGBICWW LED-list,
10 m, Typ C

Smart LED

Flerfärgade ljuseffekter

Reglerbart vitt ljus

Kapbar och lättinstallerad



8719514866737



Livfulla färger, klarvita toner

Inred rummet i livfulla, flerfärgade displayer – med dynamiska effekter som liknar regnbågar, mjuka färgtoningar och gnistrande mönster – allt med jämn ljusstyrka från början till slut. Lätt att installera med WiZ-appen, fullt kompatibel med alla Connected by WiZ-produkter och Matter-certifierad för sömlös integrering med smarta hemassistenter som Alexa, Apple Home och Google Home.

Enkel installation

- Enklast möjliga installation
- Enkel installation

Smarta funktioner

- Automatisera din belysning med hjälp av scheman
- SpaceSense-rörelsedetektor

Smarta enheter

- Matter-certifierad

Ljuslägen

- Förvandla hemmet med ljus
- Bekväma förinställda ljuslägen

Funktioner

Enklast möjliga installation



1. Hämta WiZ-appen
2. Tänd ljuset
3. Anslut ljuset till Wi-Fi

Enkel installation



Böj och kapa som du vill och använd den dubbelsjälvhäftande baksidan och monteringsstillbehören för att fästa den.

Automatisera din belysning med hjälp av schan

Automatisera lamporna så att de passar dina dagliga eller veckovisa rutiner. Ställ in din belysning så att den tänds innan du kommer hem och släcks när den inte behövs.

SpaceSense-rörelsedetektor




Gör om dina lampor till rörelsesensorer med integrerad SpaceSense-teknik så de slås på automatiskt när du kommer in i rummet – allt du behöver är två eller fler Connected by WiZ-lampor eller Connected by WiZ-enheter!

Matter-certifierad



Styr allt med din smart hem-assistent – Matter-kompatibel för sömlös integrering med Alexa, Google Hem och Apple Home.

Förvandla hemmet med ljus



Skapa livfullt stämningssljus i vardagsrum och spelrum eller lys upp köksbänken med klart, vitt ljus.

Bekväma förinställda ljuslägen



Anpassa ljuset efter stämning eller aktivitet med vita ljus som Daylight, Cozy och Focus. Du får också livfulla gradienter med fullfärgslägen, som Party och Sunset.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Dimbar: Ja

Design och finish

- Färg: Vitt
- Material: Plast

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Antal tändcykler: 15 000
- Nominell livslängd: 15 000

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Nej
- Välj färg: Ja
- Dimbar med fjärrkontroll: Ja
- Helt väderbeständig: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Strömbrytare på sladden: Nej
- Nätadapter medföljer: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej
- Solenergi: Nej
- WarmGlow dimbart ljus: Nej

Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningsindex: ≥ 80
- Färgtemperatur: 2700/6500
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: < 2
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 95

Ljusslinga/Lightstrip

- Kan förlängas: Nej

Övrigt

- Särskilt utformad för: Kök, Sovrum, Vardagsrum, Barnrum, Underhållningsrum

Övriga egenskaper

- Ström: 190 mA

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.9
- Spänning: 220-240 V
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 11

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,653 kg
- Total höjd: 0,25 mm
- Total längd: 1 000 mm
- Total bredd: 1 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50/60
- Totalt ljusflöde för armatur: 2x1900
- Lamptechnologi: LED
- Ljutfärg: Gradientfärgat och vitt ljus (RGBICW)
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 43
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad

Ljuskällan

- Formfaktor: NA
- Uppgraderbar programvara: Ja

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Fastställd supportperiod: Minst 60 månader efter introduktionsdatum
- Max. antal tillbehör: 9999
- Kompatibla operativsystem: iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitet med tredjepartssystem: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-genvägar
- Funktioner i Matter: Via tredjepartshubbar (Wi-Fi)

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514866737
- Nettovikt: 0,65 kg
- Bruttovikt: 0,84 kg
- Höjd: 21,8 cm
- Längd: 8,2 cm
- Bredd: 18,9 cm



Publiceringsdatum:
2026-06-13
Version: 0.253

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com