

# PHILIPS

## Strålkastare

ProjectLine

10 W

4 000 K naturligt vitt ljus



8719514954496



## Professionell kvalitet för ditt projekt

Vattentäta, robusta LED-ljuskällor för utomhusbruk. ProjectLine floodlight stöder energibesparing och är robusta med dess metallmaterial och vädertålighet. Perfekt för att belysa områden framför/bakom (offentliga) byggnader som parkeringsplatser, uppfarter, trädgårdar eller arbetsplatser.

### Hållbart val

- Spara energi direkt när du trycker på knappen

### Ger belysning av hög kvalitet

- Du kan lita på det som står på Philips förpackning

### Hållbarhet

- Lång livstid, upp till 30 000 timmar

# Funktioner

## Energieffektiv

Alla Philip lågenergilampor sparar energi direkt när du tänder dem. De förbrukar färre kW under hela sin livslängd och ger därmed en lägre elräkning. Mängden energi som sparas varierar beroende på lamptyp och teknik.

## Tillförlitlig kvalitet:

Philips håller sina löften om lampornas prestanda. Du kan lita på det som står på Philips förpackning vad gäller ljusflöde, livslängd och wattförbrukning som motsvarar glödlampor.

## Lång livstid, upp till 30 000 timmar

Philips LED-teknik förlänger din produkts livslängd med upp till 30 000 timmar.

# Specifikationer

## Design och finish

- Färg: Svart
- Material: Metall
- Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV: Klar
- Optisk kupa/linsmaterial – LOV: Härdat glas
- Optisk glaskupa/optikens form – LOV: Plan
- Typ av optisk kåpa: Glas

## Hållbarhet

- Omgivningstemperatur: -40 till +50 °C

## Miljö

- Sustainability rating: Unclassified

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Integrerad LED-belysning: Ja

## Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Tolerans för ljusflöde: +/-10%
- Color Code: 840 neutralvit
- Korrelerad färgtemperatur (Nom): 4000
- Init. Tolerans för färgåtergivningsindex: 0
- Initial kromaticitet: (0.380, 0.380)
- SDCM <6
- Lampfamiljskod: LED
- Typ av ljuskälla: LED
- Utbytbar ljuskälla: Nej
- Armaturens ljusfördelning: 110°
- Ljusflöde: 950
- Material i optiken – LOV: Glas
- Optiktyp utomhus: Symmetrisk
- Material i reflektor: Polykarbonat
- Prestanda omgivningstemperatur Tq: 25 °C
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 95
- Uppåtriktat ljusflödesförhållande: 0

## Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård, Altan, Hotell, Restaurang
- Fler egenskaper: ProjectLine, Vattentålig

## Övriga egenskaper

- CE-märkning: Ja
- ENEC-märkning: -
- EU RoHS-kompatibel: Ja
- Fotobiologisk risk: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
- Fotobiologisk riskspecifikation: 0,2 m

**Effekt**

- Ingångsspänning: 220–240
- Ingående ström: 0,31
- Ingåendetid: 0,056
- Effektfaktor (fraktion): 0.9

**Strömförbrukning**

- Effekt: 10
- Energiförbrukningstolerans: +/-10%

**Produktens mått och vikt**

- Total höjd: 28
- Total längd: 107
- Total bredd: 102

**Service**

- Garanti: 2 år

**Tekniska specifikationer**

- Lamptechnologi: LED
- IP-kod: IP65
- Skyddsklass: Klass I – jordad
- Kabel: Kabel 0,3 m, utan stickkontakt
- Anslutning: Flygande ledare/kablar
- Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 35 000 tim: 5
- Dimbar: Nej
- Driftdon/strömenhet/transformator: -
- Driftdon ingår: Ja
- Effektiv projicerad yta: 0,003
- Fixation material: Stål
- Säkerhetsmärkning, antändlighet: För montering på normalt lättantändliga ytor
- Line Frequency: 50 or 60
- Skyddskod för mekanisk påverkan: IK06 | 1 J
- Monteringsenhet: Justerbart monteringsfäste
- Antal driftdonsenheter: 1 enhet
- Antal produkter med MCB (16 A, typ B): 211
- Surge Protection (Common/Differential): EN61547 (L-L 1 kV, L-G 2 kV)

**Ljuskällan**

- Uppgraderbar programvara: Nej

**Kompatibilitet**

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

**Förpackningens mått och vikt**

- EAN/UPC – produkt: 8719514954496
- Nettovikt: 0,19 kg
- Bruttovikt: 0,21 kg
- Höjd: 4 cm
- Längd: 11,5 cm
- Bredd: 11,5 cm



Publiceringsdatum:  
2026-05-30  
Version: 0.249

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)