

# PHILIPS

## Infälld panel

### Infällda lampor

60 x 60 cm

4 000 K naturligt vitt ljus

3 200 lm

Uppfyller kontorsstandarden

UGR <19

PHILIPS

ProjectLine

LED panel



Professional quality for your project

8719514955295



## Professionell kvalitet för ditt projekt

Pålitliga, energisnåla, professionella LED-paneler. ProjectLine panel stöder energibesparing och passar synliga profilinnertak i standardstorlek. Den här panelen är perfekt för arbetsplatser med dess höga naturliga vita ljus och UGR <19 (unified glare rating). Låga UGR-nivåer betyder god avbländning, vilket befrämjar en bekväm arbetsplatsbelysning och allmän produktivitet.

### Enkel installation

- Installationen kunde inte vara enklare. Inbyggda klämmor på båda sidor av armaturen håller den på plats, så ingen skruvmontering behövs. Med GU10-anslutningskabeln är det enkelt montera en lampa.

### Hållbarhet

- Philips Peridot är designad i snygg metall som är både robust och flexibel. Passar i de flesta inomhusmiljöer. Finns i fyrkantig eller rund version med svart, vit eller metallisk finish. Välj mellan fast och roterande huvud som kan justeras till 30° vinkel. Levereras med 5 års garanti.

# Funktioner

## Enkel att installera

Installationen kunde inte vara enklare. Inbyggda klämmor på båda sidor av armaturen håller den på plats, så ingen skruvmontering behövs. Med GU10-anslutningskabeln är det enkelt montera en lampa.

## Byggt för att hålla

Philips Peridot är designad i snygg metall som är både robust och flexibel. Passar i de flesta inomhusmiljöer. Finns i fyrkantig eller rund version med svart, vit eller metallisk finish. Välj mellan fast och roterande huvud som kan justeras

till 30° vinkel. Levereras med 5 års garanti.

# Specifikationer

## Design och finish

- Färg: Vitt
- Material: Metall
- Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV: Diamant
- Optisk kupa/linsmaterial – LOV: Akrylat

## Hållbarhet

- Omgivningstemperatur: -10 till +35 °C

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Integrerad LED-belysning: Ja

## Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Tolerans för ljusflöde: +/-10%
- Color Code: 840 neutralvit
- Konstant ljusflöde: Nej
- Korrelerad färgtemperatur (Nom): 4000
- Initial kromaticitet: (0.3818, 0.3797) SDCM≤5
- Armaturens ljusfördelning: 90°
- Ljusflöde: 3 200
- Material i optiken – LOV: Polystyren
- Optiktyp: Spridningsvinkel 90°
- Material i reflektor: Akrylat
- Prestanda omgivningstemperatur Tq: 25 °C
- Mättad röd (R9): <50
- Stroboskopisk effekt: 1,6
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 88
- Enhetlig bländmärkning: 19

## Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård, Altan, Hotell, Restaurang
- Fler egenskaper: ProjectLine, Sensor, Vattentålig

## Övriga egenskaper

- Ström: 135 mA
- CE-märkning: Ja
- EU RoHS-kompatibel: Ja
- Fotobiologisk risk: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Fotobiologisk riskspecifikation: 0,2 m

## Effekt

- Ingångsspänning: 220-240
- Ingående ström: 15
- Ingåendetid: 0,2
- Effektfaktor (fraktion): 0.9

## Strömförbrukning

- Effekt: 36
- Energiförbrukningstolerans: +/-10%

## Produktens mått och vikt

- Total höjd: 60
- Total längd: 595
- Total bredd: 595

## Service

- Garanti: 3 år

**Tekniska specifikationer**

- Lamptechnologi: LED
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad
- Anslutning: 2-polig tryckanslutning
- Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 35 000 tim: 7,5
- Dimbar: Nej
- Driftdon/strömenhet/transformator: Strömförsörjningsenhet (på/av)
- Driftdon ingår: Ja
- Säkerhetsmärkning, antändlighet: För montering på normalt lättantändliga ytor
- Flimmervärde (PstLM): 1
- Glödtrådstest: Temperatur 650 °C, under 30 s
- Line Frequency: 50 or 60
- Skyddskod för mekanisk påverkan: IK02 | 0.2 J standard
- Antal driftdonsenheter: 1 enhet
- Antal produkter med MCB (16 A, typ B): 35

- Lämplig för slumpmässig brytning: Ja

**Ljuskällan**

- Uppgraderbar programvara: Nej

**Kompatibilitet**

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

**Förpackningens mått och vikt**

- EAN/UPC – produkt: 8719514955295
- Nettovikt: 1,65 kg
- Bruttovikt: 2,12 kg
- Höjd: 63 cm
- Längd: 60 cm
- Bredd: 3,8 cm



Publiceringsdatum:  
2026-06-06  
Version: 0.326

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)