



Starterkit för markspotlights

Lågspänningsspotlights som levereras med inbyggda markspjut kan enkelt installeras på uppfarten, framsidan eller baksidan och skapa en linje av ljus och dynamisk belysning. Du styr de vattentäta lamporna med ditt befintliga Wi-Fi-system. Du kan kombinera upp till fem spotlights i en linje för att belysa uppfarter, gångvägar och uteplatser.

PRODUKTFÖRDELAR

- Full färgskala
- Låg spänning
- Utomhusklassad




Omedelbar inställning för alla funktioner i ditt smarta hem

Få tillgång till alla smarta funktioner direkt genom att helt enkelt ansluta dina nya lampor till ditt befintliga Wi-Fi. Du kan styra belysningen när du inte är hemma och ställa in scheman så att den tänds och släcks automatiskt. Allt utan att behöva installera ytterligare produkter. Placera styrenheten inom Wi-Fi-räckvidd, så kan du styra alla länkade lampor även utanför Wi-Fi-räckvidden.



Reglera med valfri Matter smart hem-plattform

Den här produkten är Matter-certifierad, och kan därför styras enkelt via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller andra Matter-baserade smart hem-plattformar.



Känn dig alltid trygg och säker med automatiserad utomhusbelysning

Schemalägg utomhusbelysningen så att den tänds varje dag innan du kommer hem, så att du tydligt kan se omgivningen och känna dig trygg. Ställ in dina lampor så att de släcks automatiskt på morgonen, eller när de inte behövs, och spara energi.



Framhäv skönheten i din trädgård med miljontals färger och dynamiska lägen

Välj bland miljontals ljusfärger, från energigivande kallvitt ljus till mjukt varmvitt ljus och skapa den stämning som passar bäst för dina utomhusaktiviteter. Eller använd helt enkelt ett förinställt dynamiskt ljusläge, till exempel Ocean, Forest eller Party, för att skapa en fantastisk atmosfär och lyfta stämningen.



Lågspänningsteknik och enkel installation

Särskilt designad för utomhusinredning! Ingen komplicerad kabeldragning eller speciell installation krävs – bara att koppla in den och slå på. Om du vill ändra lampans placering är det bara att skruva loss adaptorn och flytta den.



Ställ in olika färger på alla spottar och förstärk stämningen

Låt scener av dynamiska ljuslägen förstärka stämningen. Ställ enkelt in alla spottar så att de lyser i en annan färg. Mixa och matcha miljontals ljusfärger eller en rad olika ljuslägen för att skapa en unik ljuseffekt som passar din stil.

SPECIFIKATIONER

LAMPANS EGENSKAPER

Avsedd användning: Utomhus
Lampans form: Rektangel
Dimbar: Ja

DESIGN OCH FINISH

Färg: Svart
Material: Metall

HÅLLBARHET

Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 25 år
Bibehållet ljusflöde: 70%
Antal tändcykler: 50 000
Nominell livslängd: 25 000

EXTRA FUNKTION/TILLBEHÖR MEDFÖLJER.

Dimbar med fjärrkontroll: Ja
Integrerad LED-belysning: Ja
LED-lampor medföljer: Ja
Fjärrkontroll medföljer: Nej

LJUSEGENSKAPER

Spridningsvinkel: 50 °
Färgkonsekvens: 7 SDCM
Färgåtergivningindex: ≥80
Färgtemperatur: 2700-5000 K
Uppvärmningstid till 60 % ljus: 2
Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 54 lm/W

ÖVRIGT

Särskilt utformad för: Trädgård
Balkong

ÖVRIGA EGENSKAPER

Ström: 77 mA

STRÖMFÖRBRUKNING

Spänning: 220-240 V

PRODUKTENS MÅTT OCH VIKT

Nettovikt: 1,76 kg
Total höjd: 202 mm
Total längd: 8 800 mm
Total bredd: 74 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Ljusflöde för medföljande ljuskälla: 450
Totalt ljusflöde för armatur: 540
Ljuskälla: 2 700-5 000 (RGB)
Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 10
Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 10
IP-kod: IP65 (adapter IP44)
Skyddsklass: UL - icke-jordad
Utbytbar ljuskälla: Nej
Antal ljuskällor: 2

KOMPATIBILITET

Kompatibel med effektfunktionen: Yes
WiFi: Wireless G
Fastställd supportperiod: Minimum of 60 months after introduction date
Max. antal tillbehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

FÖRPACKNINGENS MÅTT OCH VIKT

EAN/UPC – produkt: 8720169071599
Nettovikt: 1,75 kg
Bruttovikt: 2,03 kg
Höjd: 14 cm
Längd: 22,9 cm
Bredd: 8,9 cm