




Pollarförlängning

Plug-and-play för att utöka din befintliga WiZ-installation av pollare utomhus. Lågspänningsarmaturer är enkla och säkra att installera. Arrangera och flytta som du vill utan extra ledningar. Använd ditt befintliga Wi-Fi för att styra belysningen med din röst eller WiZ-appen.

PRODUKTFÖRDELAR

- Full färgskala
- Låg spänning
- Utomhusklassad




Omedelbar inställning för alla funktioner i ditt smarta hem

Få tillgång till alla smarta funktioner direkt genom att helt enkelt ansluta dina nya lampor till ditt befintliga Wi-Fi. Du kan styra belysningen när du inte är hemma och ställa in scheman så att den tänds och släcks automatiskt. Allt utan att behöva installera ytterligare produkter. Placera styrenheten inom Wi-Fi-räckvidd, så kan du styra alla länkade lampor även utanför Wi-Fi-räckvidden.



Reglera med valfri Matter smart hem-plattform

Den här produkten är Matter-certifierad, och kan därför styras enkelt via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller andra Matter-baserade smart hem-plattformar.



Känn dig alltid trygg och säker med automatiserad utomhusbelysning

Schemalägg utomhusbelysningen så att den tänds varje dag innan du kommer hem, så att du tydligt kan se omgivningen och känna dig trygg. Ställ in dina lampor så att de släcks automatiskt på morgonen, eller när de inte behövs, och spara energi.



Framhäv skönheten i din trädgård med miljontals färger och dynamiska lägen

Välj bland miljontals ljusfärger, från energigivande kallvitt ljus till mjukt varmvitt ljus och skapa den stämning som passar bäst för dina utomhusaktiviteter. Eller använd helt enkelt ett förinställt dynamiskt ljusläge, till exempel Ocean, Forest eller Party, för att skapa en fantastisk atmosfär och lyfta stämningen.



Lågspänningsteknik och enkel installation

Särskilt designad för utomhusinredning! Ingen komplicerad kabeldragning eller speciell installation krävs – bara att koppla in den och slå på. Om du vill ändra lampans placering är det bara att skruva loss adaptorn och flytta den.



Ställ in olika färger på alla spottar och förstärk stämningen

Låt scener av dynamiska ljuslägen förstärka stämningen. Ställ enkelt in alla spottar så att de lyser i en annan färg. Mixa och matcha miljontals ljusfärger eller en rad olika ljuslägen för att skapa en unik ljuseffekt som passar din stil.

SPECIFIKATIONER

LAMPANS EGENSKAPER

Avsedd användning: Utomhus
Lampans form: Rund
Dimbar: Ja

DESIGN OCH FINISH

Färg: Svart
Material: Metall Plast

HÅLLBARHET

Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 25 år
Bibehållet ljusflöde: 70%
Antal tändcykler: 50 000
Nominell livslängd: 25 000

EXTRA FUNKTION/TILLBEHÖR MEDFÖLJER.

Dimbar med fjärrkontroll: Ja
Integrerad LED-belysning: Ja
LED-lampor medföljer: Ja
Fjärrkontroll medföljer: Nej

LJUSEGENSKAPER

Färgkonsekvens: 7 SDCM
Färgåtergivningindex: ≥ 80
Färgtemperatur: 2700-5000 K
Uppvärmningstid till 60 % ljus: 2
Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 88 lm/W

ÖVRIGT

Särskilt utformad för: Trädgård
Balkong

ÖVRIGA EGENSKAPER

Ström: 300 mA

STRÖMFÖRBRUKNING

Spänning: 12 V

PRODUKTENS MÅTT OCH VIKT

Nettovikt: 1 kg
Total höjd: 518 mm
Total längd: 108,5 mm
Total bredd: 108,5 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Ljusflöde för medföljande ljuskälla: 400
Diameter: 108,5 mm
Totalt ljusflöde för armatur: 320
Ljusfärg: 2 700–5 000 (RGB)
Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 3,6
Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 3,6
IP-kod: IP65 | Dammskyddad och strålskyddad
Skyddsklass: Klass III – säker extralåg spänning
Utbytbar ljuskälla: Nej
Antal ljuskällor: 1

KOMPATIBILITET

Kompatibel med effektfunktionen: Yes
WiFi: Wireless G
Fastställd supportperiod: Minimum of 60 months after introduction date
Max. antal tillbehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

FÖRPACKNINGENS MÅTT OCH VIKT

EAN/UPC – produkt: 8720169071858
Nettovikt: 1 kg
Bruttovikt: 1,26 kg
Höjd: 15,3 cm
Längd: 55,9 cm
Bredd: 14 cm