



Vägglampa med kamera för utomhusbruk

Vad händer där ute? Med den smarta vägglampan WiZ för utomhusbruk med inbyggd säkerhetskamera kan du alltid ha full koll på läget. Lampan hos den väderbeständiga kameran tänds när rörelse känns av och överraskar potentiella inkräktare eller hjälper dig att tryggt komma in i ditt hem när det är mörkt ute.


PRODUKTFÖRDELAR

- Inbyggd kamera
- Utomhusklassad
- Full färgskala




Framhäv skönheten i din trädgård med miljontals färger och dynamiska lägen

Välj bland miljontals ljusfärger, från energigivande kallvitt ljus till mjukt varmvitt ljus och skapa den stämning som passar bäst för dina utomhusaktiviteter. Eller använd helt enkelt ett förinställt dynamiskt ljusläge, till exempel Ocean, Forest eller Party, för att skapa en fantastisk atmosfär och lyfta stämningen.



Du får genast reda på när rörelser eller ljud upptäcks

WiZ utomhuskamera meddelar dig automatiskt när rörelse eller ljud känns av utanför ditt hem. Därför behöver du aldrig oroa dig när du är bortrest!




Håll koll på vad som händer utanför hemmet

Övervaka hemmets utomhusområden i realtid var du än befinner dig med WiZ utomhuskameras funktion för livestreaming av video. Håll koll på automatiska incidentmeddelanden, ta en titt på livevideon och förhindra falsklarm så att du kan känna dig helt trygg när du inte är hemma.



Tänd belysningen automatiskt när rörelse känns av

Lampan på WiZ utomhuskamera tänds automatiskt när rörelse känns av, så att du kan se ordentligt när du kommer hem på kvällen och hålla potentiella inkräktare borta.



Inbyggd högtalare och mikrofon

Kommunicera direkt med någon i närheten av kameran medan du streamar live. Den inbyggda högtalaren och mikrofonen möjliggör en enkel fjärrkonversation med din familj. Eller använd den för att varna oönskade besökare.



Optimal utomhusprestanda (IP44)

Den här WiZ-utomhuslampan har testats noggrant för att passa utomhusbruk. Den är särskilt utformad för att tåla alla väder, från intensivt solljus till kraftiga skyfall.

SPECIFIKATIONER

DESIGN OCH FINISH

Färg: Svart
Material: Metall

HÅLLBARHET

Nominell livslängd: 25 000

EXTRA FUNKTION/TILLBEHÖR MEDFÖLJER.

Dimbar med fjärrkontroll: Ja
Integrerad LED-belysning: Ja
LED-lampor medföljer: Ja
Fjärrkontroll medföljer: Nej

LJUSEGENSKAPER

Färgåtergivningsindex: ≥ 80
Färgtemperatur: 2700 K
Ljusflöde: 1 250 lm

ÖVRIGT

Särskilt utformad för: Trädgård
Balkong
Space sense: Ja

STRÖMFÖRBRUKNING

Spänning: 5 V

PRODUKTENS MÅTT OCH VIKT

Nettovikt: 1,5 kg
Kabellängd: 240
Infällningsdjup: 2 000 mm
Total höjd: 375 mm
Total längd: 167 mm
Total bredd: 115 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Ljuskälla: 2700
Energiklass för medföljande ljuskälla: E
Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 10.5
Skyddsklass: Klass I – jordad
Utbytbar ljuskälla: Nej
Dimbar: Trådlös dimning – använd ej med dimmer
Antal ljuskällor: 1
Bildsensorkamera: No
Kamerallinsens synfält (grader): 120
Kamerans digitala zoom: Nej

KAMERAN

Max. videoupplösning: 1080P
Videolägen: 1080P
Videofunktioner: 30FPS
Rörelsedetektering: Detektering av rörelser, människor och ljud
Mörkerseende: Ja, med IR-LED
Väderbeständig: Ja
Mikrofon: Ja
Ljud: Tvåvägsljud
Drifttemperatur: -20 °C till +45 °C
Anslutningsprotokoll: WiFi (2,4 GHz)
Ljudlarm: Nej
Tvåvägssamtal: Ja
Förvaringssätt: Lokal lagring och molnlagring (prenumeration)

KOMPATIBILITET

Kompatibel med effektfunktionen: Yes
WiFi: Wireless G
Fastställd supportperiod: Minimum of 60 months after introduction date
Max. antal tillbehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

FÖRPACKNINGENS MÅTT OCH VIKT

EAN/UPC – produkt: 8720169072114
Nettovikt: 1,47 kg
Bruttovikt: 1,98 kg
Höjd: 44,5 cm
Längd: 23 cm
Bredd: 19 cm