



## Filamentklotlampa Klar 40W G95 E27



WiZ-filamentljuskällor är gjorda för att synas – de ser bra ut även när de är släckta. Men vänta tills du tänder dem! Dessa dimbara transparenta ljusklot fyller varje hörn i ditt rum med regnbågens alla färger och varje nyans av vitt ljus från varmt till svalt. Trivs med traditionella filamentljuskällor i klassisk vintagestil och få samtidigt de energibesparande fördelarna med LED. Kan givetvis styras med Wi-Fi via WiZ-appen, WiZ-fjärrkontrollen eller din röst.

## PRODUKTFÖRDELAR

- Smart ljuskälla i full färgskala
- Upp till 470 lumen
- Enkel plug and play
- Styr med app eller röst




### Smarta belysningsfunktioner som är enkla att ställa in

Få tillgång till de smarta funktionerna direkt genom att ansluta WiZ-lampan till ditt Wi-Fi-nätverk. Styr belysningen när du inte är hemma genom att schemalägga lamporna så att de tänds och släcks automatiskt. Du behöver inte installera extra produkter såsom nav eller port!



### Ställ in lampor efter ditt eget schema

Automatisera de smarta lamporna så att de följer dina dagliga eller veckovisa rutiner. Schemalägg lamporna att tändas på morgonen eller innan du kommer hem, och låt dem vara släckta för att spara energi när de inte behöver vara tända.



### Skapa en perfekt ljusscen

Skapa en egen blandning av olika färgstarka och vita ljuslägen för en perfekt stämning för alla tillfällen. Spara den nya scenen och välj den när du vill med WiZ-appen eller rösten.




### Miljontals färger och växlande ljuslägen gör dig glad

Välj vilken ljusfärg du vill eller använd ett dynamiskt ljusläge som vi har designat åt dig. Eldstad eller Ocean skapar till exempel en härlig atmosfär och gör dig på gott humör.



### Skapa rätt stämning med ställbart varmvitt till kallvitt ljus

Välj allt från energigivande kallvitt ljus, till mjukt varmvitt, eller välj något av de förinställda lägena som Fokus och Avslappning för att skapa den stämning som passar bäst för stunden.



### Styr den smarta belysningen som du vill

Med WiZ kan du styra den smarta belysningen på flera sätt. Justera lamporna med din smartphone, röst, WiZ-fjärrkontrollen eller genom att använda den befintliga väggbrytaren för att växla mellan två favoritlägen. Fungerar med Google Home, Alexa och Siri-genvägar.

# SPECIFIKATIONER

## LAMPANS EGENSKAPER

Avsedd användning: Inomhus  
Lampans form: G95  
Sockel: E27  
Typ av glas: Klar  
Dimbar: Ja

## STORLEK

Vikt: 0,065 kg

## HÅLLBARHET

Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år  
Bibehållet ljusflöde: 70%  
Antal tändcykler: 20 000  
Nominell livslängd: 15 000

## LJUSEGENSKAPER

Färgkonsekvens: 6 SDCM  
Färgåtergivningsindex:  $\geq 80$   
Färgtemperatur: 2200-6500 K  
Ljutfärgskategori: Full färgskala  
Nominellt ljusflöde: 470 lm  
Tändtid:  $< 0.5$  s  
Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt  
Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 74 lm/W

## ÖVRIGA EGENSKAPER

Ström: 47 mA

## FÖRPACKNINGSGENOMGÅNG

EAN: 8720169072190  
EOC: 872016907219000  
Produkttitel: Wi-Fi BLE 40W G95 E27  
822-65 RGB CL 1PF

## STRÖMFÖRBRUKNING

Effektfaktor: 0.5  
Spänning: 220-240 V  
Wattmotsvarighet: 40 W  
Energieffektivitetsetikett (EEL): G  
Effektförbrukning: 6,3 W  
Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 7

## PRODUKTENS MÅTT OCH VIKT

Total höjd: 142 mm  
Total längd: 142 mm  
Total bredd: 95 mm

## MÄRKVÄRDEN

Specifiserad livslängd: 15 000  
Specifiserat ljusflöde: 470 lm  
Specifiserad effekt: 6.3 W

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Frekvens: 50-60  
EPREL-registreringsnummer: 1901106  
Mätreferens för ljusflöde: Sphere

## KOMPATIBILITET

Kompatibel med effektfunktionen: Yes  
WiFi: Wireless G  
Fastställd supportperiod: Minimum of 60 months after introduction date  
Max. antal tillbehör: 9999  
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth  
WiFi (2,4 GHz)

## FÖRPACKNINGENS MÅTT OCH VIKT

EAN/UPC – produkt: 8720169072190  
Nettovikt: 0,07 kg  
Bruttovikt: 0,14 kg  
Höjd: 18,5 cm  
Längd: 10,5 cm  
Bredd: 10,5 cm